




**24" (59,8 cm) Monitor mit integrierter Webcam und Mikrofon**

Der XB2472HSUC ist ein High-End Desktop Monitor für anspruchsvolle Anwender, der zuverlässig mit allen gängigen Video- und Webkonferenz Anwendungen harmoniert. Das VA Panel bietet weite Betrachtungswinkel und einen knackigen Kontrast. Die Reduzierung des Anteils an blauem Licht und die flimmerfreie LCD Technologie sorgen für eine geringere Beanspruchung der Augen und ein komfortableres Arbeiten. Ausgestattet mit einem höhenverstellbaren Standfuß mit Swivel- und Pivot-Funktionen kann der Monitor optimal an Ihre Sitzposition angepasst werden. Die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten (VGA, DVI, DisplayPort und USB Hub) machen den XB2472HSUC zur optimalen Wahl für den vernetzten Arbeitsplatz.



**Webcam und Mikrofon**

Die Integrierte Web-Kamera und das Mikrofon sorgen für eine nahtlose Kompatibilität mit jeder Video- oder Web-Konferenz-Anwendung.



**HAS + Pivot**

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	23.6", 59.8cm
Panel-Technologie	VA LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup> typisch
Kontrastverhältnis	3 000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	12M:1
Reaktionszeit	6ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 94kHz
Vertikalfrequenz	50 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	521.28 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
Pixelabstand	0.2715mm
Farbe	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

## 03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	integrierte Webcam (2.0 Megapixel) und Mikrofon
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Bedientasten	Ein/Aus-Schalter, Menü, +/- Lautstärke, -/ ECO Mode, Input/Exit
Einstellbare Parameter	Bild (Helligkeit, Kontrast, H. Position, V. Position, Phase, Takt, Farbtemp., Autom. Abgl.) OSD (H-Position, V-Position, OSD-Dauer, Transparenz) Anzeige (Anzeigemodus, i-Style Color, Erw. Kontrast, X-Res Technologie, Schärfe, Overdrive, Gamma, Blauton Reduzierung) Audio Einstellung (Lautstärke, Stummschaltung, Audio Eingang) Verschiedenes (Sprache, Eingabeauswahl, Start logo, nach Stromausfall, Eco Mode, Rücksetzen) Information
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	180°; 90° links; 90° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	21.5W typisch, 0.5W Standby

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, CU
EPEAT Silver	EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu prüfen.

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	557 x 406.5 (536.5) x 230mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.8kg

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED