




Ein 24" (61.13 cm) Ultra Slim Monitor mit IPS-Panel Technologie im 16:10 Format

Der XUB2495WSU bietet hervorragende Leistung bei CAD- und Grafikanwendungen und ist somit ideal für Universitäten oder Firmen mit technischen Anwendungen oder Finanzmärkte geeignet. Der ProLite XUB2495WSU verfügt über eine IPS-Panel Technologie, die einen großen Betrachtungswinkel ermöglicht. Die native Bildschirmauflösung von 1920 x 1200 und ein höhenverstellbarer Monitorfuß für eine Hochformatfunktion, garantieren Ihnen einen hohen Bedienkomfort.



IPS Technologie

Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



HAS + Pivot

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------|---|
| Bilddiagonale | 24.1", 61.13cm |
| Panel-Technologie | IPS Technology LED, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 1920 x 1200 (2.3 megapixel) |
| Bildformat | 16:10 |
| Helligkeit | 300 cd/m ² typisch |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 typisch |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 5M:1 |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) |
| Horizontalfrequenz | 24 - 82KHz |
| Vertikalfrequenz | 46 - 66Hz |
| Arbeitsfläche H x B | 518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8" |
| Pixelabstand | 0.27mm |
| Farbe | matt, schwarz |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Video Eingang | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x4 (v.2.0) |
| HDCP | ja |
| Kopfhörer Anschluss | ja |

03 FEATURES

| | |
|------------------------|---|
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedientasten | Power, Menu, Heraufscrollen /Lautstärke, Herunterscrollen /ECO, Exit, Input |
| Einstellbare Parameter | Auto Anpassung, Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, ECO, Blauton Reduzierung, Erw. Kontrast, Overdrive, Gamma), Geometrie (H. Position, Vertikale Position, Pixel Clock, Phase), Farbinstellungen (Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellungen, Farbton, Farbsättigung, i-Style Color), OSD (H. Position, V. Position, OSD Rotieren, OSD Einblendzeit, Nach Stromausfall), Sprache, Zurücksetzen, Erweitere Einstellungen (Scharf und Weich, Anzeigemodus, Startlogo, DDC/CI, Informationen), Signalauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm) |
| Lautsprecher | 2 x 2W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISCH

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt |
| Höhenverstellbar | 130mm |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90° |
| Drehwinkel | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Neigungswinkel | 22° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Halterung | 100 x 100mm |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|----------|--|
| Kabel | Netz, USB, DP |
| Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

06 STROMVERWALTUNG

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 23W typisch, 0.5W Standby |

07 LEISTUNG

| | |
|------------------------|--|
| Vorschriften | TCO, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, Energy Star , CU |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T | 532 x 397 (527) x 230mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 5.88kg |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED