


**Cabtite (Kabeleinführungssystem)
CABTITE FRL 10/6 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Der aus einem Stück gefertigte, einteilige Rahmen ist schnell und einfach zu montieren und besteht aus formstabilem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Die unverlierbare eingeschäumte Dichtung garantiert eine hohe Dichtigkeit von IP66 nach DIN EN 60529, auch an lackierten und rauen Oberflächen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CABTITE FRL 10/6 BK
Best.-Nr.	2584240000
Ausführung	Verriegelungsrahmen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 11.3 mm, Breite: 68.8 mm, Tiefe: 11.3 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616231
VPE	10 Stück

Cabtite (Kabeleinführungssystem) CABTITE FRL 10/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	105 mm	Länge (inch)	4,134 inch
Breite	68,8 mm	Breite (inch)	2,709 inch
Höhe	11,3 mm	Höhe (inch)	0,445 inch
Höhe niedrigstbauend	11,3 mm	Tiefe	11,3 mm
Tiefe (inch)	0,445 inch	Befestigungsmaß Breite	32 mm
Befestigungsmaß Höhe	83 mm	Nettogewicht	27,6 g
Durchmesser	5,5 mm		

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment	3 Nm	Ausbruch Breite	40 mm
Ausbruch Länge	62,8 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Halogene	Nein	Silikone	Nein
Werkstoff	Polyamid, glasfaserverstärkt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation [Cabtime Installation Instructions](#)