

**W-Reihe  
WQB 5 WTL 6/4 FF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild****Messwandlerverdrahtung**

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Typ        | WQB 5 WTL 6/4 FF                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2550760000</a>                      |
| Ausführung | W-Reihe, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 5 |
| GTIN (EAN) | 4050118560626                                   |
| VPE        | 10 Stück                                        |

**W-Reihe  
WQB 5 WTL 6/4 FF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite       | 51,5 mm  | Breite (inch) | 2,028 inch |
| Höhe         | 29,32 mm | Höhe (inch)   | 1,154 inch |
| Tiefe        | 5 mm     | Tiefe (inch)  | 0,197 inch |
| Nettogewicht | 11,1 g   |               |            |

**Temperaturen**

|                       |               |                       |       |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur, max. | 40 °C         | Lagertemperatur, min. | 10 °C |
| Lagertemperatur       | 10 °C...40 °C |                       |       |

**Bemessungsdaten**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 41 A |
|-----------|------|

**Maße**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Raster in mm (P) | 11,1 mm |
|------------------|---------|

**Systemkennwerte**

|            |             |
|------------|-------------|
| Ausführung | für Klemmen |
|------------|-------------|

**Werkstoffdaten**

|       |        |
|-------|--------|
| Farbe | orange |
|-------|--------|

**weitere technische Daten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000489    | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|