

HS 12.7-38.1/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Multimark**

Mit MultiMark steht Ihnen ein ebenso schnelles wie zuverlässiges Markierungssystem zur Verfügung, mit dem Sie jede Kennzeichnung praktisch lückenlos umsetzen. Verbinder, Leiter, Kabel oder Geräte – die MultiMark-Produktfamilie bietet Ihnen ein gut strukturiertes, praxisorientiertes Programm an Markierern mit Anbindung an unsere ausgereifte Konfigurationssoftware M-Print® PRO für alle Einsatzgebiete.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Kompaktes, praxisorientiertes Sortiment
- Schnell gedruckt und konfektioniert
- Sichere Identifikation Ihrer Verbindungen
- Sehr gute Materialeigenschaften

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HS 12.7-38.1/25 MM W
Best.-Nr.	2437590000
Ausführung	Leiter- und Kabelmarkierer, 12.7 - 38.1 mm, 25.4 x 60.5 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118460667
VPE	200 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000 1140490000

HS 12.7-38.1/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	60,5 mm	Breite (inch)	2,382 inch
Höhe	25,4 mm	Höhe (inch)	1 inch
Tiefe	0,77 mm	Tiefe (inch)	0,03 inch
Nettogewicht	3,2 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	200	Breite	60,5 mm
Einsatztemperaturbereich	-55...135 °C	Farbe	weiß
Halogene	Ja	Werkstoff	Polyolefin
empfohlene Industrien	Anlagenbau, Energie, Gerätehersteller, Maschinenbau		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	240 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	125 mm²	Leiteraußendurchmesser	12,7 - 38,1 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	38,1 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	12,7 mm
Schrumpfrate	3:1	empfohlene Schrumpftemperatur	90 °C

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------

HS 12.7-38.1/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

