

**Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)
KEBI FS 303022 S2B1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Seit vielen Jahren steht der Name Klippon® für Kompetenz und Qualität in Gehäusen. Die Klippon® EBi Industriegehäuse-Serie schützt Ihre Komponenten zuverlässig, wenn sie in gemäßigte Umgebungsbedingungen eingesetzt wird, und ist für alltägliche Anwendungen ausgelegt. Mit dem immer größer werdenden Bedürfnis nach individuellen Lösungen in Anwendungen ist das Klippon® EBi mit seiner hohen Schutzart und Schlagfestigkeit ideal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Unser Standardprodukt ist das Klippon® EBi QL – mit scharnierter Tür und Doppelbartschloss. Eine Variante mit Befestigungsschrauben ist ebenfalls erhältlich, wird jedoch nur auf Bestellung gefertigt und unterliegt einer Mindestbestellmenge. Auch die Zulassung DNV GL und cULus sind auf Anfrage erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KEBI FS 303022 S2B1
Best.-Nr.	2471040000
Ausführung	Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 299.5 mm, Breite: 299.5 mm, Tiefe: 220 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), gebürstet, silber
GTIN (EAN)	4050118591125
VPE	1 Stück

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 303022 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	299,5 mm	Breite (inch)	11,791 inch
Höhe	299,5 mm	Höhe (inch)	11,791 inch
Tiefe	220 mm	Tiefe (inch)	8,661 inch
Befestigungsmaß Breite	250 mm	Befestigungsmaß Höhe	250 mm
Wandstärke, max.	2 mm	Wandstärke, min.	2 mm
Nettogewicht	6.400.000 g	Durchmesser	9 mm

Allgemeine Angaben

Dichtungsmaterial Deckel	PUR eingeschäumt	Dichtungsmaterial Flanschplatte	EPDM
Drehmoment Deckelschrauben	2,5 Nm	Einbauhinweis	Eingeschweißter Montagewinkel, Montageplatte
Einsatzgebiete	Hafenanlagen, Maschinenbau, Transportwesen, Schiffbau, Verpackungsindustrie, Prozessindustrie	Flanschplatten	unten
Flanschplattenbefestigung	M5 Torxedelstahlschrauben TX20	Materialstärke	1,25 mm
Materialstärke Deckel	1,25 mm	Materialstärke Flansch	1,25 mm
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm	Normen	DIN EN 62208, IEC 60529
Werkstoff	Edelstahl 1.4301 (304)	Dichtungsmaterial	PUR eingeschäumt, EPDM
Oberfläche	gebürstet	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	85 °C	Schlagfestigkeit	10.00 J
Schutzart	IP66	Gehäusebefestigung	Befestigungslaschen, Montage durch die Gehäuserückwand
Deckelbefestigung	M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz, abnehmbarer Deckel + M6 Schrauben	Einbaubefestigung	geschraubt

Erdung Gehäuse

Erdung Gehäuse Deckel	angeschweißter M6 Edelstahl Erdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel	Erdung Gehäuse extern	M6 Erdungsniet
Erdung Gehäuse intern	angeschweißter M6 Edelstahl Erdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel		

Zertifikatsnummern Gehäuse

Zertifikat-Nr. (cULus) E256877

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Produkthinweise

Produkthinweis Mindestbestellmenge (50 Stück)

Erstellungs-Datum 23. Mai 2019 20:36:18 MESZ

Datenblatt

**Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)
KEBI FS 303022 S2B1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 303022 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

