



## 0.5m USB 2.0 Typ A Verlängerungskabel, Anthra Line

Artikelnummer: 36701

### Beschreibung

- Professionelle USB 2.0 Typ A Verlängerungskabelkabel für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
- Unterstützt Datenraten von bis zu 480Mbit/s
- Robustes PVC-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und nickelbeschichteten Steckerhülsen
- 2-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinnem Kupferleiter
- USB 2.0, 480Mbit/s; 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Verlängerungskabelkabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s

ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Verfügbar in den Längen 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 3m und 5m

### Technische Details

## Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB 2.0 Stecker Typ A
- Steckverbinder B: USB 2.0 Kupplung Typ A
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung der Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
  - A (M): 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
  - A (F): 17x35x9.8mm (0.67x1.38x0.39in)

## Kabelkonstruktion

- Länge: 0.5m (1.64ft)
- Standard: USB 2.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.4mm (0.17in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 26/28AWG
- Schirmung: Aluminium-Magnesium Geflecht

## Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 480 Mbit/s
- Nominale Dämpfung: 0.2-5m: 0.5-400MHz < 5.8db
- Minimaler Biegeradius: 16mm (0.63in)
- Betriebstemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Lagertemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)

## Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

## Verkaufsinformationen

- No. 36701
- EAN: 4002888367011

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36700 - 0.2m (0.66ft)
- 36701 - 0.5m (1.64ft)

- 36702 - 1m (3.28ft)
- 36703 - 2m (6.56ft)
- 36704 - 3m (9.84ft)
- 36705 - 5m (16.44ft)

© LINDY 2019