



3m USB 2.0 Typ A an C Kabel, Anthra Line

No.: 36888

USB Typ A Stecker an C Stecker

Beschreibung

Professionelles USB 2.0 Typ A Stecker an C Stecker Kabel für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen

Unterstützt Datenraten von bis zu 480Mbit/s

Robustes PVC-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen

2-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinnem Kupferleiter

10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an C Stecker Kabel aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Anwendungen.

Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnete Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Nie wieder Probleme beim Anschließen: USB Typ C verfügt über einen punktsymmetrischen Stecker und passt somit unabhängig von der Drehrichtung in die Ports von Quell- bzw. Zielgerät.

Anthra Line USB 2.0 Typ A an C Kabel sind in den folgenden Längen verfügbar: 0.5m, 1m, 2m und 3m.

Technische Details

Anschlüsse

Steckverbinder A: USB 2.0 Stecker Typ A

Steckverbinder B: USB 2.0 Stecker Typ C

Gehäusematerial: PVC

Schirmung des Steckverbinders: Kupferfolie

Beschichtung des Steckverbinders: Gold

Pin Konstruktion:

A: Messing

C: Kupfer

Beschichtung der Pins: Gold

Abmessungen [ca.] BxTxH:

A: 15.5x35.1x7.8mm [0.61x1.38x0.31in]

C: 11.0x25.5x7.3mm (0.43x1.00x0.29in)

Kabelkonstruktion

Länge: 3m (9.84ft)

Standard: USB 2.0

Power Delivery: -

Farbe: Schwarz

Typ: Rund

Manteldurchmesser: 3.5mm (0.14in)

Mantelmaterial: PVC

Leitermaterial: Verzinntes Kupfer

Leitermaße Power: 28AWG

Leitermaße Daten: 28AWG

Schirmung: Aluminium-Magnesium Geflecht 82%

Spezifikationen

Unterstützte Bandbreite: 480Mbit/s

Maximale Auflösung: -

Nominale Dämpfung: 0.5-400MHz < 5.8dB

Minimaler Biegeradius: 325mm (0.98in)

Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Lagertemperatur: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

Sonstiges

Verpackungstyp: Polybag

Garantie (Jahre): 10

Produkt Compliance: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Verkaufsinformationen

No. 36888

EAN: 4002888368889

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

36885 - 0.5m (1.64ft)

36886 - 1m (3.28ft)

36887 - 2m (6.56ft)

36888 - 3m (9.84ft)