

Datenblatt

CEE Kunststoffkabeltrommel 10153

CEE-Sicherheitskabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, mit patentierter Leitungsführung

1 CEE-Steckdose 400V/16A/5polig und 2 Einbausteckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln und Thermoschutzschalter



mit 30m leichte Gummischlauchleitung
H05RR-F 5G1,5

Für die Verwendung im Innenbereich.

(Abbildung ähnlich)



Technische Daten:

400V / 230V / 16 A , max. 3x3500W
Trommelkörper-Ø: 285mm
Aufgerollt: 3x1000 W
Abgerollt: 3x3500 W
Thermoschutz: 3polig - 56°C
Temperaturbereich: -15 bis +40°C
Gewicht: ca. 6,6 kg
L / B / H: 235 / 220 / 310 mm
EAN: 4011160101533

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2 / IEC 60309