

Datenblatt

CEE-Baustellen-Spiralleitung 400V/16A 70419



Baustellen-Spiralleitung aus Polyurethan H07BQ-F 5G2,5 mit CEE-Stecker und Kupplung mit Klappdeckel 400V/16A/5polig/6h.

Leitung für extremste Bedingungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser und in landwirtschaftl. Betriebsstätten. Ölbeständig und extrem abriebfest, mechanisch hoch belastbar. In orangener Sicherheitsfarbe. Dauerhaft im Freien verwendbar.



**Baustellenspiralleitung
H07BQ-F 5G2,5 orange
Ausziehbar bis max. 5m**

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**

Abb. ähnlich



Technische Daten:

400 V / 16 A / max. 11.000W

Grundlänge: 1m / Ausziehbar bis max. 5m

Temperaturbereich: -40 bis +80°C

Gewicht: ca. 3,0 Kg

EAN: 4011160704192

Angewandte Normen: IEC 60309 / DIN EN 50525-2