

HS-HF 9.5-19.1/25 MM W
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com


Multimark

Mit MultiMark steht Ihnen ein ebenso schnelles wie zuverlässiges Markierungssystem zur Verfügung, mit dem Sie jede Kennzeichnung praktisch lückenlos umsetzen. Verbinder, Leiter, Kabel oder Geräte – die MultiMark-Produktfamilie bietet Ihnen ein gut strukturiertes, praxisorientiertes Programm an Markierern mit Anbindung an unsere ausgereifte Konfigurationssoftware M-Print® PRO für alle Einsatzgebiete.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Kompaktes, praxisorientiertes Sortiment
- Schnell gedruckt und konfektioniert
- Sichere Identifikation Ihrer Verbindungen
- Sehr gute Materialeigenschaften

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HS-HF 9.5-19.1/25 MM W
Best.-Nr.	2438190000
Ausführung	Leiter- und Kabelmarkierer, 9.5 - 19.1 mm, 25.4 x 30.9 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118458053
VPE	800 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000 1140490000

HS-HF 9.5-19.1/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	30,9 mm	Breite (inch)	1,217 inch
Höhe	25,4 mm	Höhe (inch)	1 inch
Tiefe	0,77 mm	Tiefe (inch)	0,03 inch
Nettogewicht	0,8 g		

Allgemeine Angaben

Breite	30,9 mm	Einsatztemperaturbereich	-55...105 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyolefin		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	70 mm²	Leiteraußendurchmesser	9.5 - 19.1 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	19,1 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	9,5 mm
Schrumpfrate	2:1	empfohlene Schrumpftemperatur	90 °C

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999

HS-HF 9.5-19.1/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

