

**Cabtite (Kabeleinführungssystem)
CABTITE CGS M20 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Für metrische Durchgangslöcher von M20 bis M63 bietet das Kabeleinführungssystem Cabtite teilbare Verschraubungen für Leitungen mit und ohne Stecker an. Im Wartungsfall oder bei Veränderungen in der Anlage, lassen sich vorkonfektionierte Leitungen mit Durchmessern von 2 bis 35 mm schnell und sicher in Schaltschränke oder Gehäuse einführen. Für die sichere Abdichtung von IP66 nach DIN EN 60529 und absoluten Festsitz (Zugentlastung in Anlehnung an DIN EN 62444) sorgen auch hier geschlitzte Dichtelemente mit Wellenschnitt, die um die Leitungen gelegt und anschließend in eine der beiden Hälften der Verschraubung eingesetzt werden. Das teilbare System sorgt für die einfache und schnelle Montage. Nach dem Einsetzen der Dichtelemente werden die beiden Hälften der Kabelverschraubung einfach zusammen gerastet. Eine ebenfalls teilbare Kontermutter auf der Schrankinnenseite sorgt für den sicheren und festen Halt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CABTITE CGS M20 BK
Best.-Nr.	2584200000
Ausführung	teilbare Kabelverschraubung, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 23.7 mm, M 20, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616576
VPE	10 Stück

Cabtite (Kabeleinführungssystem) CABTITE CGS M20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	38,7 mm	Länge (inch)	1,524 inch
Breite	40 mm	Breite (inch)	1,575 inch
Höhe	23,7 mm	Höhe (inch)	0,933 inch
Tiefe	38,7 mm	Tiefe (inch)	1,524 inch
Nettogewicht	11,05 g		

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment, min.	3,8 Nm	Anzugsdrehmoment, max.	4 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Dichtelement	1 kleines Dichtelement
Durchmesser Ausbruch	20 mm	Gewinde (außen)	M 20
Gewindelänge	15 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Schlüsselweite 1	38 mm	Schlüsselweite 2	28 mm
Halogene	Nein	Silikone	Nein
Dichtung	TPE	Werkstoff	Polyamid, glasfaserverstärkt

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
-------------------	----------------------