

**W-Reihe
WQB 12 WTL 6/4 FF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild**Messwandlerverdrahtung**

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WQB 12 WTL 6/4 FF
Best.-Nr.	2552080000
Ausführung	W-Reihe, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 12
GTIN (EAN)	4050118577655
VPE	10 Stück

W-Reihe WQB 12 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	129,1 mm	Breite (inch)	5,083 inch
Höhe	29,32 mm	Höhe (inch)	1,154 inch
Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	30 g		

Temperaturen

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Bemessungsdaten

Nennstrom	41 A
-----------	------

Maße

Raster in mm (P)	11,1 mm
------------------	---------

Systemkennwerte

Ausführung	für Klemmen
------------	-------------

Werkstoffdaten

Farbe	orange
-------	--------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------