

**Klippon POK (Polyester-Leergehäuse)
POK MOPL 2525 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die
passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall**

Das strukturierte Systemzubehör der Klippon® POK
Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung
der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der
jeweiligen Applikation.

Erhältlich sind:

- Montageplatten
- Erdungsplatten
- Montagefüße

Durch unseren Montageservice liefern wir das Gehäuse
anschlussfertig und passend für jeden Anwendungsfall.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	POK MOPL 2525 MINI
Best.-Nr.	1534410000
Ausführung	Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 203 mm, Breite: 238 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, verzinkt, silber
GTIN (EAN)	4050118338232
VPE	1 Stück

**Klippon POK (Polyester-Leergehäuse)
POK MOPL 2525 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	238 mm	Breite (inch)	9,37 inch
Höhe	203 mm	Höhe (inch)	7,992 inch
Tiefe	1,5 mm	Tiefe (inch)	0,059 inch
Befestigungsmaß Breite	227 mm	Befestigungsmaß Höhe	100 mm
Nettogewicht	570 g		

Allgemeine Angaben

Materialstärke	1,5 mm	Werkstoff	Stahlblech verzinkt
Oberfläche	verzinkt		

Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsmaß Breite	227 mm	Befestigungsmaß Höhe	100 mm
Materialstärke	1,5 mm	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech verzinkt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	STEP