

EAN Code: 3606480676239



Hauptmerkmale

Range	Spacial
Product	Spacial SFHD
Specific application	Außeneinsatz Schwerlast
Certification	Bureau Veritas entspricht IEC 61969-3 2011 UL entspricht UL 508 A 2007 Bureau Veritas entspricht IEC 61439-5 2010 DEKRA entspricht IEC 62208 2011 Bureau Veritas entspricht ISO 12944 2007
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Passender Schrank
Enclosure height with canopy	1262 mm
Canopy height	62 mm
Gehäuse-Nennbreite	1200 mm
Enclosure depth with canopy	430 mm
Enclosure depth	400 mm
Installationszubehörtyp	Bodenstehend
Available functions with accessories	Dachmanagement Geeignet für elektronischen 19" Modulträger Bodenmanagement Kupplung
Geräteaufbau	Führungsschienen 2 Montageplatte Montageplattenhalterung 4 Struktur 1 Tür 2 Schließsystem mit Griff und Vorhängeschloss 1 Kappe 1 Mechanische Halterung 1 Tür Kunststoff Plantasche 1 A4 Aluminiumfarbene Kabeleinführungsplatte 1

Zusatzmerkmale

Strukturtyp	Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet Lochstruktur mit einem Rastermaß von 25 mm Rahmenprofile, an die Dach- und Bodenrahmen geschraubt sind Platten und Türen im Aufbau integriert
Türtyp	Volltüren
Anzahl Türen	2 Tür/Türen
Türöffnung	Rechts und links (120 °)
Schlosstyp	4-Punkte-Verriegelung, Griff mit 1242E-Schlüsselschloss und Vorhängeschloss Vordertür
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Cable gland plate type	Voll-Aluminium
Zugänglichkeit für Betrieb	Rückseite Gehäusesseiten Oben Front Unten
Maximum lifting load	1000 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Abnehmbare Teile	Montageplattehalterung mit Schrauben Gleitschiene mit Schrauben Rückwand mit Schrauben externer Teil Dach mit Schrauben Überdachung durch Schrauben und Krallen Tür über abnehmbare Achse Scharnier Kabeleinführungsplatte Befestigungsmutter
Material	Rahmen: Stahlblech mit Antikorrosionsbeschichtung Scharnier: Zamak
Surface finished painted	Auf Gehäuse: Polyesterpulver
Farbe	Schaltschrank: grau (RAL 7035) Handgriff: grau (RAL 7035)
Specific order possible for special colour	Ja

Montage

Normen	IEC 61439-5 IEC 61969-3 IEC 62208 UL 508 A
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Wetterfestigkeit	C4H entspricht ISO 12944 720 h Salznebel
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-45...80 °C entspricht IEC 61969-3 Klasse 1
Corrosion withstand	C4H Level entspricht ISO 12944
Environmental withstand	Sonneneinstrahlung: Klasse 1 bis zu 1120 W/m ² entspricht IEC 61969-3:2011 Festigkeit gegen Umgebungsluft: Klasse 1 bis zu 180 km/h entspricht IEC 61969-3:2011 UV-Beständigkeitstest: Klasse 1 entspricht ISO 4892-2:2013 Eis- und Frostbildung: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011 Festigkeit gegen Fauna und Flora: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011 Chemische Substanz: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011
Thermal management	Lüfter: Potentielle Wärmeableitung: 1500 W für einen maximalen Geräuschpegel von 60 dB Mit externer Kühlung Potentielle Wärmeableitung: 4000 W Entsprechend der Kühlungsbauart Potentielle Wärmeableitung: 1500 W

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------