

# Kabel DisplayPort 1.2 Stecker > DisplayPort Stecker 4K 60 Hz 2 m Premium

## Kurzbeschreibung

Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K @ 60 Hz) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.



## Spezifikation

- Anschlüsse:  
1 x DisplayPort 20 Pin Stecker >  
1 x DisplayPort 20 Pin Stecker
- DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Pin 20 ist nicht verbunden
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 7,3 mm
- Kupferleitung
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Mit Nylongeflecht
- Kontakte mit Goldauflage und Metallgehäuse
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datenferrate bis zu 21,6 Gb/s
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Farbe: anthrazit
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort Schnittstelle


- DisplayPort Kabel

Artikel-Nr. 82771

EAN: 4043619827718

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



## Abbildungen



2 m

Allgemein	
Spezifikation:	DisplayPort 1.2
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x DisplayPort 20 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x DisplayPort 20 Pin Stecker
Technische Eigenschaften	
Datentransfertrate:	21,6 Gb/s
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Metall
Kabeldurchmesser:	7,3 mm
Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leitermaterial:	Kupfer
Leiterquerschnitt:	28 AWG
Schirmung:	dreifach
Länge:	2 m
Farbe:	anthrazit