



Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 38 mmxLänge 25m A240 für universelle Anwendung

**Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 38 mmxLänge
25m A240 für universelle Anwendung**

Artikel-Nr.: [45016424](#)

EAN: [4007220602102](#)

Das Gewebe ist für den universellen Einsatz mit hoher Beanspruchung bei der Bearbeitung von legierten und unlegierten Stählen sowie NE-Metallen geeignet.

Der Karton verfügt über eine Abreißkante zum Abtrennen der Schleifbandstücke am Arbeitsplatz.

Technische Daten

Breite	38 mm
Korngröße	240
Länge	25 m
PFERD TOOLS	SBR 38
Typ	
Schleifmittel	Korund A
Ø Bohrung	75 mm

Vorteile

- ✓ Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
- ✓ Geringer Verschleiß durch hohe Reißfestigkeit und sehr gute Kornhaftung.

Anwendungsempfehlungen

- ✓ Bei Bedarf auf das erforderliche Maß ablängen.

Bestellhinweise

- ✓ Schleifbandrollenhalter bitte separat bestellen.

Bearbeitbare Werkstoffe

- ✓ Aluminium
- ✓ Bronze
- ✓ Edelstahl (INOX)
- ✓ Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
- ✓ Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- ✓ Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- ✓ Kobaltbasislegierungen
- ✓ Kupfer
- ✓ Messing
- ✓ Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- ✓ Stahlguss
- ✓ Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- ✓ Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- ✓ Temperguss
- ✓ Thermoplaste
- ✓ Titan
- ✓ Titanlegierungen
- ✓ Zink

Bearbeitungsaufgaben

- ✓ Aufrauen
- ✓ Flächenbearbeitung
- ✓ Reinigen
- ✓ Stufenweises Feinschleifen

Antriebsarten

- ✓ Handeinsatz
-

**PFERD
TOOLS**



August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide

+49 2264 9-0

+49 2264 9-400

info@pferd.com