# Handbürste gebogen HBG 1reihig Edelstahl-Draht-Ø0,30 (10)



**Handbürste gebogen HBG 1reihig Edelstahl-Draht-Ø0,30 (10)**

Artikel-Nr.: 43662003 EAN: 4007220153734

PFERD TOOLS bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien.

Hervorragend für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Winkeln, Ecken und Rohren geeignet.

Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD TOOLS bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310/1.4301 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD TOOLS Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310/1.4301 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen. Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften.

Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl, Reihen | 1 |
| Aufnahmesystem | Hand |
| Besatzmaterial | Edelstahldraht (INOX) |
| Länge, Besatz | 25 mm |
| Länge, Gesamt | 265 mm |
| Ø Besatzmaterial | 0.3 mm |

## Leistungsmerkmale

- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.

| | |
|---|---|
| **Bearbeitbare Werkstoffe** | Aluminium<br>Bronze<br>Edelstahl (INOX)<br>Holz<br>Kobaltbasislegierungen<br>NE-Metall hart<br>Weitere NE-Metalle |
| **Bearbeitungsaufgaben** | Anlauffarben entfernen<br>Aufrauen<br>Entlacken<br>Entrosten<br>Oxydschichten entfernen<br>Reinigen<br>Schweißnahtbearbeitung |
| **Antriebsarten** | Handeinsatz |

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide

+49 2264 9-0
+49 2264 9-400
info@pferd.com