

**Industrial Ethernet
IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Konfektionierte IE-Leitungen, PROFINET, Cat.6_A, PVC,
grün, M12 X-Type

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E
Best.-Nr.	1449470030
Ausführung	Anschlusskabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
GTIN (EAN)	4050118264173
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	3 m	Länge (inch)	0,118 inch
Nettogewicht	0,001 g	Isolationsdurchmesser	1,58 mm

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	80 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C	Lagertemperatur	-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur	-40 °C...80 °C		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normen

Norm Aufbau	UL-Style 2461
-------------	---------------

Elektrische Eigenschaften Kabel

Kategorie	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Testspannung Ader-Ader-Schirm	800 V _{eff} , 50 Hz, 1 min
Geschwindigkeit	10 GBit/s		

Kabelaufbau

Querschnitt	4*2*AWG 23/7	Isolationsdurchmesser	1,58 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare	weiß/blau - blau, weiß/orange - orange, weiß/grün - grün, weiß/braun - braun	Schirmung	S/FTP
Werkstoff Mantel	PVC	Manteldurchmesser, max.	8,8 mm
Mantelfarbe	grün (RAL 6018)		

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius, min., einmalig	4 *Durchmesser	Biegeradius min, wiederholt	8 *Durchmesser
Ziehkraft	≤ 150 N	Geschwindigkeit	10 GBit/s
Flammwidrigkeit	gemäß IEC 60332-1-2		

Stecker

Stecker links	M12 X-Type IP 67 Stift gerade	Stecker rechts	offen
---------------	-------------------------------	----------------	-------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-06-03-90
eClass 9.0	27-06-03-08	eClass 9.1	27-06-03-08

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Industrial Ethernet IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschüre/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Industrial Ethernet IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

White, Orange	1	M12
Orange	2	
White, Green	3	
Green	4	
White, Brown	5	
Brown	6	
White, Blue	7	
Blue	8	