

**Adapter
WCU 650 PC CABLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Mit den vollvergossenen Logikmodulen WCU 501 und WCU 650 überwachen, steuern und regeln Sie Ihre Prozesse - auch bei extremen Umgebungsbedingungen. Dabei bietet die WCU Serie ein Optimum in Abmessungen, Leistung, Robustheit und Bedienerfreundlichkeit. Die grafische und intuitive Programmierumgebung Micon-L erlaubt ein flexibles Verschalten der analogen und digitalen Eingänge sowie der digitalen Ausgänge. Auf Wunsch lässt sich sowohl der Softwareumfang als auch Hardwareumfang kundenspezifisch erweitern.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WCU 650 PC CABLE
Best.-Nr.	2515020000
Ausführung	USB 2.0
GTIN (EAN)	4050118528749
VPE	1 Stück

**Adapter
WCU 650 PC CABLE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	1.500 mm	Länge (inch)	59,055 inch
Nettogewicht	75 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	60 °C	Betriebstemperatur, min.	-20 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-30 °C
Betriebstemperatur	-20 °C...60 °C	Lagertemperatur	-30 °C...60 °C

Allgemeine Angaben

Anschlussart	USB A	Schnittstelle	USB 2.0
--------------	-------	---------------	---------

EMV / Schock / Vibration

Schockfestigkeit	min. 100 m/s ² (10 g)	Vibrationsfestigkeit	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 150 Hz
------------------	----------------------------------	----------------------	--

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-14-30-90
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------