






RoHS  
Compliant

BOMcheck.net





## Artikelbeschreibung

Dieser Feldbuskoppler verbindet das WAGO-I/O-SYSTEM 750 mit PROFINET IO, dem offenen, industriellen Echtzeit-ETHERNET-Standard für die Automatisierung.

Der Feldbuskoppler erkennt die angeschalteten I/O-Module und erstellt gemäß der projektierten Sollkonfigurationen lokale Prozessabbilder für maximal zwei IO-Controller und einen IO-Supervisor. Hierbei kann es sich um eine gemischte Anordnung von analogen, komplexen (Datenaustausch wortweise) und digitalen (Datenaustausch bitweise) Modulen handeln.

Der Feldbuskoppler übernimmt im Netzwerk die Rolle des IO-Devices und verfügt über einen integrierten 2-Port-Switch. Dadurch ist der einfache Aufbau einer Linienstruktur ohne zusätzliche Netzkomponenten möglich.

Der Geräte name kann entweder über das DCP-Protokoll vergeben werden, oder es kann ein vorgegebener Name über den DIP-Schalter instanziiert werden.

## Daten

### Technische Daten

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Kommunikation       | PROFINET IO |
| ETHERNET-Protokolle | LLDP        |
|                     | SNMP        |
|                     | HTTP        |



## Gerätespezifisch

Unterstützte Profile: PROFIsafe V2, PROFlenergy V1.0; ID-Code:  
 Herstellerkennung (Vendor-ID): 0x011D; Geräteerkennung (Device-ID):  
 0x02EE; Kopplererkennung (Module-ID): 0x01000177 (Firmware-  
 Version 01, 02), 0x02000177 (ab Firmware-Version 03)

|                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Übertragungsrate                              | 10/100Mbit/s (10 Mbit/s (ETHERNET-Protokolle), 100 Mbit/s Vollduplex (PROFINET IO)) |
| Bussegmentlänge max.                          | 100 m                                                                               |
| Übertragungsmedium                            | Twisted Pair S-UTP; 100 Ω; Cat. 5                                                   |
| Anzahl Module pro Knoten max.                 | 250                                                                                 |
| Anzahl Module ohne Busverlängerung max.       | 64                                                                                  |
| Ein- und Ausgangsprozessabbild (Feldbus) max. | 512Byte/512Byte                                                                     |
| Versorgungsspannung System                    | DC 24 V (-25 ... +30 %); über Verdrahtungsebene (CAGE CLAMP® - Anschluss)           |
| Stromaufnahme Systemversorgung (5 V)          | 450 mA                                                                              |
| Summenstrom für Systemversorgung              | 1700 mA                                                                             |
| Versorgungsspannung Feld                      | DC 24 V (-25 ... 30 %); über Leistungskontakte                                      |
| Eingangsstrom typ. bei Nennlast (24 V)        | 500 mA                                                                              |
| Netzteilwirkungsgrad typ. bei Nennlast (24 V) | 90 %                                                                                |
| Potentialtrennung                             | 500 V System/Versorgung                                                             |
| Anzahl Leistungskontakte ausgehend            | 3                                                                                   |
| Stromtragfähigkeit der Leistungskontakte      | 10 A                                                                                |

## Anschlussdaten

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Anschluss technik: Kommunikation/Feldbus | PROFINET IO: 2 x RJ-45           |
| Anschluss technik: Feldversorgung        | 6 x CAGE CLAMP®                  |
| Anschluss technik: Systemversorgung      | 2 x CAGE CLAMP®                  |
| Anschluss technik: Gerätekonfiguration   | 1 x Stiftleiste; 4-polig         |
| Anschluss typ 1                          | System-/Feldversorgung           |
| Eindrähtiger Leiter                      | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |
| Feindrähtiger Leiter                     | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |
| Abisolierlänge                           | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch  |

## Geometrische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite                        | 61,5 mm / 2.421 inch |
| Höhe                          | 71,9 mm / 2.831 inch |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 64,7 mm / 2.547 inch |
| Tiefe                         | 100 mm / 3.937 inch  |

## Mechanische Daten

|            |                |
|------------|----------------|
| Montageart | Tragschiene 35 |
|------------|----------------|

## Werkstoffdaten

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Farbe                     | lichtgrau                  |
| Gehäusewerkstoff          | Polycarbonat, Polyamid 6.6 |
| Gewicht                   | 151.5 g                    |
| Konformitätskennzeichnung | CE                         |

## Umgebungsbedingungen


|                                                                                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                                                         | 0 ... 55 °C                             |
| Umgebungstemperatur (Lagerung)                                                        | -40 ... 85 °C                           |
| Schutzart                                                                             | IP20                                    |
| Verschmutzungsgrad (5)                                                                | 2 gemäß IEC 61131-2                     |
| Betriebshöhe                                                                          | 0 ... 2000 m                            |
| Einbaulage                                                                            | horizontal stehend/liegend; vertikal    |
| Relative Feuchte (ohne Betauung)                                                      | 95 %                                    |
| Vibrationsfestigkeit                                                                  | 4g gemäß IEC 60068-2-6                  |
| Schockfestigkeit                                                                      | 15g gemäß IEC 60068-2-27                |
| EMV-Störfestigkeit                                                                    | gemäß EN 61000-6-2, Schiffbereich       |
| EMV-Störaussendung                                                                    | gemäß EN 61000-6-3, Schiffbereich       |
| Beanspruchung durch Schadstoffe                                                       | gemäß IEC 60068-2-42 und IEC 60068-2-43 |
| Zulässige Schadstoffkonzentration H <sub>2</sub> S bei einer relativen Feuchte < 75 % | 10 ppm                                  |
| Zulässige Schadstoffkonzentration SO <sub>2</sub> bei einer relativen Feuchte < 75 %  | 25 ppm                                  |

## Kaufmännische Daten

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ursprungsland   | DE              |
| GTIN            | 4050821687436   |
| Zolltarifnummer | 85176200000     |
| Produktgruppe   | 15 (I/O-System) |
| eCl@ss 9.0      | 27-24-26-07     |
| eCl@ss 8.0      | 27-24-26-07     |
| ETIM 6.0        | EC001603        |
| ETIM 5.0        | EC001603        |

## Zulassungen / Zertifikate

### Ex-Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                          | Zertifikatsname       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>ATEX</b><br>TUEV Nord Cert GmbH | TUEV_14_ATEX_148929_X |

|                                                                                  |                                                            |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | ATEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                                | IECEX_TUN_14.0035_X                 |
|  | UL<br>Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS) | E198726 Sec.1 (HAZARDOUS LOCATIONS) |

## Länderspezifische Zulassungen

| Logo                                                                             | Zulassung                            | Zertifikatsname     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|  | KC<br>National Radio Research Agency | MSIP-REM-W43-FBC750 |
|  | KC<br>National Radio Research Agency | MSIP-REM-W43-FBC750 |

## Schiff Zulassungen

| Logo                                                                                | Zulassung                     | Zertifikatsname   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|   | GL<br>Germanischer Lloyd      | 11 631 - 10 HH    |
|  | PRS<br>Polski Rejestr Statków | TE/2210/880590/18 |

## UL-Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                                                    | Zertifikatsname                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | UL<br>UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS) | E175199 Sec.1 (ORDINARY LOCATIONS) |

## Passende Produkte

## Allgemeines Zubehör

|                                                                                    |                                                          |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Art-Nr.: 750-921<br>Bluetooth®-Adapter                   | <a href="http://www.wago.com/750-921">www.wago.com/750-921</a> |
|  | Art-Nr.: 750-923<br>Konfigurationsleitung; USB-Anschluss | <a href="http://www.wago.com/750-923">www.wago.com/750-923</a> |



**Art-Nr.: 750-923/000-001**  
Konfigurationsleitung; USB-Anschluss

[www.wago.com/750-923/000-001](http://www.wago.com/750-923/000-001)

## Systemgehäuse



**Art-Nr.: 850-804**  
IP65-Systemgehäuse; Edelstahl; BxHxT (400x123x200 mm); 4 x M20-, 16 x M16-, 28 x M12-Verschraubung

[www.wago.com/850-804](http://www.wago.com/850-804)



**Art-Nr.: 850-804/000-001**  
IP65-Systemgehäuse; Edelstahl; BxHxT (400x123x200 mm); 2 x M20-, 13 x M16-, 32 x M12-Verschraubung

[www.wago.com/850-804/000-001](http://www.wago.com/850-804/000-001)



**Art-Nr.: 850-805**  
IP65-Systemgehäuse; Edelstahl; BxHxT (600x123x200 mm); 4 x M20-, 19 x M16-, 67 x M12-Verschraubung

[www.wago.com/850-805](http://www.wago.com/850-805)



**Art-Nr.: 850-814/002-000**  
IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (200x120x200 mm); ohne Flanschplatte

[www.wago.com/850-814/002-000](http://www.wago.com/850-814/002-000)



**Art-Nr.: 850-815/002-000**  
IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (300x120x200 mm); ohne Flanschplatte

[www.wago.com/850-815/002-000](http://www.wago.com/850-815/002-000)



**Art-Nr.: 850-816/002-000**  
IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (400x120x200 mm); ohne Flanschplatte

[www.wago.com/850-816/002-000](http://www.wago.com/850-816/002-000)



**Art-Nr.: 850-817/002-000**  
IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (600x120x200 mm); ohne Flanschplatte

[www.wago.com/850-817/002-000](http://www.wago.com/850-817/002-000)



**Art-Nr.: 850-825**  
IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20

[www.wago.com/850-825](http://www.wago.com/850-825)



**Art-Nr.: 850-826**  
IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (240x100x160 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12-Verschraubung

[www.wago.com/850-826](http://www.wago.com/850-826)



**Art-Nr.: 850-826/002-000**  
IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7035); BxHxT (240x100x160 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12-Verschraubung

[www.wago.com/850-826/002-000](http://www.wago.com/850-826/002-000)



**Art-Nr.: 850-827**  
IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (320x100x160 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12-Verschraubung

[www.wago.com/850-827](http://www.wago.com/850-827)



**Art-Nr.: 850-827/002-000**  
IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7035); BxHxT (320x100x160 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12-Verschraubung

[www.wago.com/850-827/002-000](http://www.wago.com/850-827/002-000)



**Art-Nr.: 850-828**  
IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (480x100x160 mm); 4 x M20-, 10 x M16-, 35 x M12-Verschraubung

[www.wago.com/850-828](http://www.wago.com/850-828)



**Art-Nr.: 850-828/002-000**  
IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7035); BxHxT (480x100x160 mm); 4 x M20-, 10 x M16-, 35 x M12-Verschraubung

[www.wago.com/850-828/002-000](http://www.wago.com/850-828/002-000)

**Art-Nr.: 850-834**

IP65-Systemgehäuse; Polyester (RAL 7032); BxHxT (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20

[www.wago.com/850-834](http://www.wago.com/850-834)**Art-Nr.: 850-835**

IP65-Systemgehäuse; Polyester (RAL 7032); BxHxT (244x100x164 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12-Verschraubung

[www.wago.com/850-835](http://www.wago.com/850-835)**Art-Nr.: 850-836**

IP65-Systemgehäuse; Polyester (RAL 7032); BxHxT (324x100x164 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12-Verschraubung

[www.wago.com/850-836](http://www.wago.com/850-836)**Beschriftungsmaterial****Art-Nr.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)**Art-Nr.: 2009-145/000-002**

Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-145/000-002](http://www.wago.com/2009-145/000-002)**Art-Nr.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-145/000-005](http://www.wago.com/2009-145/000-005)**Art-Nr.: 2009-145/000-006**

Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-145/000-006](http://www.wago.com/2009-145/000-006)**Art-Nr.: 2009-145/000-007**

Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-145/000-007](http://www.wago.com/2009-145/000-007)**Art-Nr.: 2009-145/000-012**

Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-145/000-012](http://www.wago.com/2009-145/000-012)**Art-Nr.: 2009-145/000-023**

Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-145/000-023](http://www.wago.com/2009-145/000-023)**Art-Nr.: 2009-145/000-024**

Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-145/000-024](http://www.wago.com/2009-145/000-024)**Art-Nr.: 248-501**

Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte

[www.wago.com/248-501](http://www.wago.com/248-501)**Art-Nr.: 248-501/000-002**

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-002](http://www.wago.com/248-501/000-002)**Art-Nr.: 248-501/000-005**

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)**Art-Nr.: 248-501/000-006**

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)



**Art-Nr.: 248-501/000-007**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)



**Art-Nr.: 248-501/000-012**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)



**Art-Nr.: 248-501/000-017**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**Art-Nr.: 248-501/000-023**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**Art-Nr.: 248-501/000-024**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**Art-Nr.: 750-100**  
Beschriftungskarte; als Bogen DIN A4; unbedruckt

[www.wago.com/750-100](http://www.wago.com/750-100)



**Art-Nr.: 750-103**  
Gruppenschildträger

[www.wago.com/750-103](http://www.wago.com/750-103)



**Art-Nr.: 750-106**  
Gruppenschildträger

[www.wago.com/750-106](http://www.wago.com/750-106)

## Leitungen und Steckverbinder



**Art-Nr.: 750-976**  
PROFINET-Stecker RJ-45, IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; feldkonfektionierbar

[www.wago.com/750-976](http://www.wago.com/750-976)



**Art-Nr.: 750-977/000-013**  
PROFINET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; axial; AWG 22

[www.wago.com/750-977/000-013](http://www.wago.com/750-977/000-013)



**Art-Nr.: 750-978/000-013**  
PROFINET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; axial; AWG 22; Zugentlastung

[www.wago.com/750-978/000-013](http://www.wago.com/750-978/000-013)



**Art-Nr.: 750-979/000-013**  
PROFINET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; gewinkelt; AWG 22; Zugentlastung

[www.wago.com/750-979/000-013](http://www.wago.com/750-979/000-013)

## Schirmanschluss



**Art-Nr.: 790-108**  
Schirmklemmbügel; 11 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser

[www.wago.com/790-108](http://www.wago.com/790-108)



**Art-Nr.: 790-116**  
Schirmklemmbügel; 19 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 7 ... 16 mm

[www.wago.com/790-116](http://www.wago.com/790-116)



**Art-Nr.: 790-124**  
Schirmklemmbügel; 27 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 6 ... 24 mm

[www.wago.com/790-124](http://www.wago.com/790-124)



**Art-Nr.: 790-140**  
Schirmklemmbügel; kontaktierbarer Schirmdurchmesser

[www.wago.com/790-140](http://www.wago.com/790-140)

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 790-208</b><br>Schirmklemmbügel; 12,4 mm breit; 3 ... 8 mm                                                                             | <a href="http://www.wago.com/790-208">www.wago.com/790-208</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 790-216</b><br>Schirmklemmbügel; 21,8 mm breit; 6 ... 16 mm                                                                            | <a href="http://www.wago.com/790-216">www.wago.com/790-216</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 790-220</b><br>Schirmklemmbügel; 30 mm breit; 6 ... 20 mm                                                                              | <a href="http://www.wago.com/790-220">www.wago.com/790-220</a> |
| <b>Tragschiene</b>                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                |
|    | <b>Art-Nr.: 210-112</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 210-113</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                    | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 210-114</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715                                        | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 210-115</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 210-118</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                   | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-196</b><br>Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715                                   | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-197</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715                                          | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-198</b><br>Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                  | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-504</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715                        | <a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-505</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715                      | <a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-506</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715                          | <a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-508</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715                            | <a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a> |

## Downloads

### Dokumentation

#### Handbuch

|                                                            |              |        |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|
| Feldbuskoppler PROFINET IO advanced                        | V 1.3.0      | PDF    | Download |
| 2-port, 100 Mbit/s, digitale, analoge und komplexe Signale | May 15, 2018 | 7,6 MB |          |

**Ausschreibungstext**

|                        |              |                |          |
|------------------------|--------------|----------------|----------|
| 750-375<br>IO, Koppler | Jan 21, 2016 | DOC<br>32,3 kB | Download |
|------------------------|--------------|----------------|----------|

**Weitere Informationen**

|                                                       |                         |                 |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung | V 1.0.0<br>Oct 15, 2018 | PDF<br>269,1 kB | Download |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|

**Systembeschreibung**

|                                                                                                |                        |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|
| Projektierungshinweise<br>Randbedingungen und Empfehlungen zur Erhöhung der Betriebssicherheit | V 2.0.1<br>May 3, 2011 | PDF<br>1,8 MB | Download |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|

|                                                                                                             |                        |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|
| Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen<br>Begriffsdefinition, Kennzeichnung und Errichtungsbestimmungen | V 1.0.0<br>May 8, 2014 | PDF<br>1,0 MB | Download |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|

|                                                            |              |               |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| I/O-System – Serie 750/753 Allgemeine Produktinformationen | May 29, 2018 | PDF<br>1,6 MB | Download |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|

|                                           |             |                 |          |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Übersicht Zulassungen WAGO-I/O-SYSTEM 750 | Jun 2, 2017 | PDF<br>341,4 kB | Download |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|

**Runtime Software****Firmware**

|                                                                       |                    |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| Firmware: 750-375 Feldbuskoppler PROFINET IO; 3. Generation; Advanced | 06<br>Apr 19, 2018 | zip<br>772,3 kB | Download |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|

**smartDATA****CAD Daten**

|                     |  |     |          |
|---------------------|--|-----|----------|
| 3D Download 750-375 |  | URL | Download |
|---------------------|--|-----|----------|

**Gerätedateien****Gerätebeschreibungsdatei**

|                                                                          |                    |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|
| 750-916; GSD-Dateien der Version 2.x für PROFINET/ Serie 750/753 und 767 | 2.4<br>Apr 9, 2018 | ZIP<br>1,7 MB | Download |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|



## Produktfamilie

### **I/O-System – Serie 750/753**

Die dezentrale Peripherie für alle Anwendungen: Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 bietet mit weit über 500 I/O-Modulen und Feldbuskopplern alle Funktionen, die Sie für Ihre Automation benötigen – für jeden Feldbus.

[Mehr über die Produktfamilie erfahren](#)

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

---

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.