Industrial Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Konfektionierte IE-Leitungen, PROFINET, mit PushPull Power Steckverbinder nach PROFINET-Spezifikation

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X
Best.-Nr.	1350120010
Ausführung	Systemkabel, PushPull Power, PushPull Power, PVC, 1 m
GTIN (EAN)	4050118165296
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	1 m	Länge (inch)	0,039 inch
Nettogewicht	306 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	24 V	Strombelastbarkeit bei 50 °C	16 A

Normen

Steckverbinder Norm	nach PROFINET-Spezifikation

Kabelaufbau

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16	Querschnitt	5*1.5 mm²
Isolation	PVC	Anzahl der Adern	5
Werkstoff Mantel	PVC	Manteldurchmesser, max.	8,1 mm
Mantelfarbe	grau (ähnlich RAL 7001)		

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius, min., einmalig	4 *Durchmesser

Stecker

Stecker links	PushPull Power	Stecker rechts	PushPull Power

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-20-01	eClass 9.1	27-06-23-90

Zulassungen

Zulassungen	EAC
ROHS	Konform

Industrial Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschüre/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN