QG030-353/14

DC-Querstromventilator

vorwärts gekrümmt



ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Hermann-Papst-Str. 1
D-78112 St. Georgen
Phone +49 (0) 7724 81-0
Fax +49 (0) 7724 81-1309
info2@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Nenndaten

Typ	QG030-353/14	
Nennspannung	VDC	24
Nennspannungsbereich	VDC	16 .. 28
Leistungsaufnahme	W	9,6
Min. Umgebungstemperatur	°C	-20
Max. Umgebungstemperatur	°C	60
Volumenstrom	m^3/h	155
Schallleistungspegel	B	5,9
Schalldruckpegel	dB(A)	51

mb = Max. Belastung · mw = Max. Wirkungsgrad · fb = Freiblasend · kv = Kundenvorgabe · kg = Kundengerät
Änderungen vorbehalten

DC-Querstromventilator

vorwärts gekrümmt

Technische Beschreibung


Masse	0,415 kg
Material Laufrad	Aluminium
Material Gehäuse	Aluminium, Gehäuseseitenteile aus Kunststoff.
Drehrichtung	Rechts, auf Rotor gesehen
Lagerung	Motor mit Kugellagersystem. Lüfterrad-Halteplatte mit Gleitlagerung.
Lebensdauer L10 bei 40 °C	30000 h
Lebensdauer L10 bei max. Temperatur	20000 h
Anschlussleitung	Über Einzellitzen AWG 24, TR 64
Motorschutz	Geschützt gegen Verpolung und Blockieren.
Blockierschutz	Blockier- und Überlastschutz
Zulassung	VDE, CSA, UL, CE

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

DC-Querstromventilator

vorwärts gekrümmt

Produktzeichnung




ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

DC-Querstromventilator

vorwärts gekrümmt

Kennlinien



ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com