

ABS3000SE_400V

Absauganlage



- solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
- widerstandsfähiges Windflügelrad
- konstante Absaugleistung auch bei dauernder Beanspruchung
- Anschluss von bis zu drei Maschinen durch mitgeliefertem Verteilern möglich
- hohe Saugleistung durch große Filterfläche (Filterdimension: ø500x1100mm)
- integrierte Fahrenrichtung für einfaches Rangieren

Lieferumfang: Fahrwerk, Filter- und Spänesack, Verteiler (Anschluss für 3xø100mm Absaugrohre), inkl. 2x Verschlussdeckel



499,00

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ABS3000SE_400V

Absauganlage



Technische Details

Motorleistung S1 in W	1500
Drehzahl in min-1	2950
Aufstellmaß in mm	985 x 560 x 2450
Spänesackdurchmesser in mm	500
Lüfterraddurchmesser in mm	300
Unterdruck in Pa	2200
Bruttogewicht in kg	48
Verpackungsbreite in mm	595
Verpackungshöhe in mm	505

Spannung	400V / 50Hz
Kabellänge	1,8m
Absaugleistung in m³/h	3000
Spänesacklänge in mm	850
Ausgänge	3 (ø100mm)
Schall-Druckpegel in dB(A)	<85
Nettogewicht in kg	45
Verpackungslänge in mm	1.050
EAN Code	9120058376849

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**