


ÖLFREI

2 L

1,5 PS

8 bar



INKLUSIVE 12-TEILIGES ZUBEHÖR

PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	560 x 360 x 155 mm
Kesselgröße	2 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	180 L/min
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	1100 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	8 / 9 kg
Abmessung Verpackung	565 x 365 x 168 mm
Artikelnummer	5906118901
EAN	4046664040309
20 Container	832 Stück
40 Container	1664 Stück
40 HQ Container	1920 Stück



AIR CASE | MOBILER KOMPRESSOR

DER MOBILE KOMPRESSOR VON SCHEPPACH IST EIN PRAKTISCHES WERKZEUG FÜR JEDEN PRIVATANWENDER UND KLEINE WERKSTÄTTEN UND KANN EINFACH ZUM EINSATZORT TRANSPORTIERT WERDEN. DAS UMFANGREICHE ENTHALTENE ZUBEHÖR-SET UND SEINE MAX. 8 BAR DRUCKLEISTUNG ERMÖGLICHEN EINE VIELZAHL VON ANWENDUNGEN.

- Inklusive 12-teiligem Zubehör-Set
- Kompakt und tragbar mit nur 8 kg Gewicht
- Öl-frei und daher wartungsarm
- Integrierter Stauraum für Zubehör