

50 L

1,0 PS

8 bar

ÖLFREI



HC50Si | 50 L KOMPRESSOR

GROSSE LUFTLEISTUNG KOMBINIERT MIT FLÜSTERLEISEM BETRIEB. DER SCHEPPACH HC50Si PRODUZIERT IM BETRIEB AUCH UNTER VOLLAST NICHT MEHR ALS 79 DB UND IST DAMIT NICHT LAUTER ALS EINE NORMALE UNTERHALTUNG. DAMIT EIGNET SICH DER KOMPRESSOR BESONDERS FÜR EINSATZBEREICHE, AN WELCHEN KEIN LÄRM ERWÜNSCHT IST. DURCH SEINEN 50 L DRUCKKESSEL UND DIE STARKEN 1,0 PS IST DER KOMPRESSOR JEDER AUFGABE IN HAUS UND GARAGE GEWACHSEN.

- Kesselgröße 50 L
- Max. Arbeitsdruck 8 Bar
- Ölfrei und wartungsarm
- Besonders leise 79 dB Lautstärke im Betrieb
- Große Laufräder für einfachen Transport
- 170 L/min Ansaugleistung
- Vibrationsgedämpfter Standfuß für ruhiges arbeiten
- Zwei Schnellanschlusskupplungen

PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	730 x 300 x 620 mm
Kesselgröße	50 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	170 L/min
Schalleistungspegel (LpA)	79 dB(A)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	750 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	27 / 29 kg
Abmessung Verpackung	740 x 330 x 650 mm
Artikelnummer	5906130901
EAN	4046664069416
20 Container	160 Stück
40 Container	320 Stück
40 HQ Container	440 Stück

