

PROFESSIONAL


50 L

3,0 PS

8 bar

ÖL-  
GESCHMIERT

DOPPEL-  
ZYLINDER



TRANSPORTGRIFF

2 DRUCKMANOMETER

2 SCHNELLANSCHLUSS-  
KUPPLUNGEN

50 L

3.0 HP

schepach

412  
l/min

FAHRVORRICHTUNG  
(STANDARD)

## HC52DC | 50 L KOMPRESSOR

WENN IN WERKSTATT, GARAGE ODER AUF DER BAUSTELLE EIN KOMPRESSOR MIT HOHER LUFTLEISTUNG BENÖTIGT WIRD, IST DER DOPPELZYLINDER-KOMPRESSOR HC52DC DAS RICHTIGE GERÄT.

- Ansaugleistung 412 L/min
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Leistungsstarker 3,0 PS Motor
- Kesselgröße 50 L
- Der Doppelzylinder sorgt für eine hohe Ansaugleistung
- Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- 2 Schnellanschlusskupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	770 x 380 x 750 mm
Kesselgröße	50 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	412 L/min
Schalleistungspegel (LpA)	97 dB(A)
Motor	230 V~
Motorleistung	2200 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	40,7 / 43,7 kg
Abmessung Verpackung	770 x 380 x 740 mm
Artikelnummer	5906101901
EAN	4046664020103
20 Container	126 Stück
40 Container	270 Stück
40 HQ Container	270 Stück



schepach  
Germany