

PROFESSIONAL



100 L
3,0 PS
8 bar

TRANSPORTGRIFF

2 SCHNELLANSCHLUSS-KUPPLUNGEN

FAHRVORRICHTUNG (STANDARD)

ÖL-
GESCHMIERT

HC100DC | 100 L KOMPRESSOR

GEBEN SIE IHREN DRUCKLUFTWERKZEUGEN DIE NÖTIGE POWER: OB DRUCKLUFTNAGLER, SCHLAGSCHRAUBER, NAGELPISTOLEN, RATSCHEN UND MEHR. DER SCHEPPACH HC100DC LIEFERT GENÜGEND DRUCKLUFT, SELBST FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN ARBEITEN, WELCHE SIE MIT IHREN DRUCKLUFTWERKZEUGEN MEISTERN KÖNNEN.

- Universell einsetzbar für Arbeiten rund um das Haus, die Werkstatt oder die Garage
- Kompakt und doch leistungsfähig: 412 L/min Ansaugleistung
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Leistungsstarker 3,0 PS Motor
- Kesselgröße 100 L, schnell wieder befüllt
- Der Doppelzylinder sorgt für eine hohe Ansaugleistung
- Universell einsetzbar mit einer Vielzahl von Druckluftwerkzeugen
- Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- 2 Schnellanschlusskupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Luftbereifung und Transportgriff für einen einfachen Transport

2 SCHNELLANSCHLUSS-KUPPLUNGEN



DOPPEL-
ZYLINDER



LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	54 / 57 kg
Abmessung Verpackung	1090 x 430 x 860 mm
Artikelnummer	5906120901
EAN	4046664042143
20 Container	50 Stück
40 Container	108 Stück
40 HQ Container	180 Stück



PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1040 x 440 x 790 mm
Kesselgröße	100 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	412 L/min
Schalleistungspegel (LpA)	97 dB(A)
Motor	230 V~
Motorleistung	2200 W

schepach
Germany