

SETRON, Messgerät, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 65 A, Hutschienengerät, 1-phasig, Modbus RTU/ASCII, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	7KM PAC1600
Ausführung des Produkts	Basic
Produkttyp-Bezeichnung	Messgerät
Art der Messwernerfassung	lückenlos
Allgemeine technische Daten	
Baugröße des Multifunktionsmessgeräts / firmenspezifisch	2TE
Betriebsart für Messwernerfassung	
<ul style="list-style-type: none"> • automatische Netzfrequenzerfassung • Fixierung auf 50 Hz • Fixierung auf 60 Hz 	Ja Nein Nein
Kurvenform der Spannung	sinusförmig oder verzerrt
messbare Netzfrequenz / Anfangswert	45 Hz
messbare Netzfrequenz / Endwert	66 Hz
Messverfahren / für Spannungsmessung	TRMS
Versorgungsspannung	

Spannungsart / der Versorgungsspannung	eigenversorgt
aufgenommene Wirkleistung	1,4 W
<ul style="list-style-type: none"> • ohne Erweiterungsmodul / typisch 	
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	
<ul style="list-style-type: none"> • frontseitig 	IP40
<ul style="list-style-type: none"> • rückseitig 	IP20
Strom	
messbarer Strom / 2 / bei AC / Nennwert	65 A
Eignung	
Eignung zum Einsatz	Hutschienengerät
Produktfunktion	
Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> • Blindleistungsmessung 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Frequenzmessung 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Spannungsmessung 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Strommessung 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Wirkleistungsmessung 	Ja
Anzeige und Bedienung	
Ausführung des Displays	LCD
Anzahl der Tasten	1
Kommunikation	
Protokoll	
<ul style="list-style-type: none"> • wird unterstützt 	Modbus RTU/ASCII
Übertragungsrate	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal 	1 200 kbit/s
<ul style="list-style-type: none"> • maximal 	38 400 kbit/s
Fehlergrenzen	
Referenzbedingung / für Messgenauigkeit	gemäß IEC62053-21 und IEC62053-23
Eingänge Ausgänge	
Anzahl der Digitalausgänge	0
Anzahl der Digitaleingänge	0
Ausführung des Schaltausgangs	Elektronik
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> • an den Digitalausgängen 	Schraubanschluss
Betriebsbedingung für Digitaleingänge / externe Spannungsversorgung	Nein
Messeingänge	
messbare Netzspannung	

<ul style="list-style-type: none"> • zwischen (PE)N und L / bei AC / minimal 	88 V
<ul style="list-style-type: none"> • zwischen (PE)N und L / bei AC / maximal 	264 V
<ul style="list-style-type: none"> • zwischen (PE)N und L / bei AC / maximaler Nennwert 	230 V
Messbereichserweiterung für Spannungen / mit externem Spannungswandler	nein
Messbereichserweiterung für Ströme / mit externem Stromwandler	nein
Messkategorie / für Spannungsmessung	CATIII
Dauerstrom / bei AC / maximal zulässig	63 A
Messkategorie / für Strommessung	CATIII
Nullpunktunterdrückung / bei Strommessung	40 mA
relativer messbarer Strom / bei AC	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal 	0,8 %
<ul style="list-style-type: none"> • maximal 	100 %
Scheinleistungsaufnahme / bei Strommessung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei Messbereich 5 A / je Phase 	4,8 V·A
Messverfahren / für Strommessung	TRMS
messbarer Strom / 1 / bei AC / Nennwert	63 A

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • an den Messeingängen für Spannung | Schraubanschluss |
| <ul style="list-style-type: none"> • an den Messeingängen für Strom | Schraubanschluss |

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	35,8 mm
Tiefe	63 mm
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart / Schalttafeleinbau	Nein
Nettogewicht	148 g

Umgebungsbedingungen

Verschmutzungsgrad	2
Aufstellungshöhe / bei Höhe über NN / maximal	2 000 m
relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> • maximal 	80 %
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb / minimal 	-25 °C
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb / maximal 	55 °C
<ul style="list-style-type: none"> • während Lagerung / minimal 	-25 °C
<ul style="list-style-type: none"> • während Lagerung / maximal 	70 °C

Approbationen Zertifikate

Eignungsnachweis

- | | |
|--------------------------------|----|
| • als EG-Konformitätserklärung | ja |
| • Zulassung Russland | Ja |

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT1651>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT1651>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT1651

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



