

M12

1200 ... 0...

Aktor-/Sensorleitungen M12



Aktor-/Sensorleitung mit umspritztem Steckverbinder

Kabelende 1:

M12-Kupplung, gerade, A-kodiert, IP67

Kabelende 2:

offenes Ende


Kabel:

PVC, schwarz

Approbationen:




M12 1200 ... 0...



Pinbelegung für M12-Kupplungen, A-kodiert

Pinbelegung für M12-Kupplungen, A-kodiert



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+80 °C

Werkstoffe

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Kontaktträger | TPU GF, HB nach UL94 |
| Kontaktbuchse | CuZn, unternickelt und vergoldet |
| Umspritzung/Griffkörper | PVC, HB nach UL94 |
| Rändelmutter | CuZn, vernickelt |
| Dichtung | FKM |

Mechanische Daten

| | |
|-------------|---------------------|
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Steckkraft | ≤ 10 N ¹ |
| Ziehkraft | ≤ 15 N ¹ |
| Schutzart | IP67 ² |

¹ gemessen mit einem passenden Gegenstück

² nach IEC DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück

Angeschlossene Leitung

Bauform PVC, schwarz

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

| | |
|------------------------|--|
| Durchgangswiderstand | ≤ 10 mΩ |
| Bemessungsstrom | 4 A (T_U_{U} 40 °C) |
| Bemessungsspannung | 250 V (bei Verschmutzungsgrad 3) |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Isolierstoffgruppe | I (IEC)/0 (UL) (CTI = 600) |
| Isolationswiderstand | > 100 MΩ |

Zugehörige Produkte

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gegenstücke | | |
| ☞ 1210 ... 0... | ☞ 1210 ... 3... | ☞ 1210 0800 ... 3... |
| ☞ 1210 0806 ... L1 3... | ☞ 1210 1200 ... 0... | ☞ 1210 1200 ... 3... |
| ☞ 1210 1205 ... 3... | ☞ 1210 1206 ... L1 0... | ☞ 1210 1206 ... L1 3... |
| ☞ 1230 ... T16CW ... | ☞ 1231 ... T9CP | |

Zubehör
☞ 9912 CPFO

M12

1200 ... 0...

| Bestellbezeichnung | Polzahl | Angeschlossene Leitung | VE (Stück) | MDQ (Stück) | Abmessungen L (mm) |
|--------------------|---------|--|------------|-------------|-----------------------|
| 1200 04 002 2m | 4 | PVC, schwarz, 4 x 0,34 mm ² (AWG 22), 910002, UL-Style 2464 | 5 | 10 | 2000 |
| 1200 04 002 5m | 4 | PVC, schwarz, 4 x 0,34 mm ² (AWG 22), 910002, UL-Style 2464 | 1 | 10 | 5000 |
| 1200 04 002 10m | 4 | PVC, schwarz, 4 x 0,34 mm ² (AWG 22), 910002, UL-Style 2464 | 1 | 10 | 10000 |

Verpackung:
im Kunststoffbeutel