



Jahre Garantie*

ANSMANN Headlight HD150BS

Hochwertige, spritzwassergeschützte Sensor-Stirnlampe mit 5W LED und Zusatz-LED 5mm, 150 Lumen

Features

- Hochwertige, multifunktionell einsetzbare Stirnlampe aus robusten ABS-Kunststoff
- Mit Sensortechnik – einfaches Ein- und Ausschalten durch Handgesten-Steuerung
- Hochwertige LED-Technik mit superhellen 5W LED und 5mm LED für optimale Ausleuchtung
- Optimales Einsatzlicht durch hocheffizientes Reflektorsystem
- Neigungswinkel des Lampenkopfs um bis zu 45° individuell verstellbar
- Superleicht mit flexiblem, einstellbarem Kopfband, dadurch angenehmes Tragen (nur 87g inklusive Batterien)
- Kopfband inkl. Aufhängehaken und Trillerpfeife
- Schutzgrad IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)
- Drei Leuchtfunktionen: 100% 5W LED High Power Modus | 30% 5W LED Eco-Modus | 100% 5mm Zusatz-LEDs
- Helligkeit | Leuchtdauer: 150lm | 8.5h (High Power Modus), 50lm | 15.5h (Eco-Modus), 4lm | 30h (Zusatz-LEDs)
- Leuchtweite: 5W LED: 70m | Zusatz-LEDs 5mm: 6m
- Inkl. 3x Micro AAA Alkaline-Batterien



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Gestensteuerung



100%/30% Leuchtkraft



Einstellbarer Kopf



inklusive Batterien



Artikelnummer: 1600-0199
Lieferumfang: Headlight, Kopfband, 3 Micro AAA Alkaline-Batterien
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 6 (200 × 135 × 285 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	5 W
Leuchtweite	75 m
Lichtstrom	190 Lumen
Helligkeit	1.400 Lux
Schutzart	IP54
Leuchtdauer	30 Std.
Stromversorgung	3× Micro AAA / LR03
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C
Lagertemperatur	-20 - -70 °C