

LED Sensor Light

Modell: SL7018-3R6TB

Camelion®



Produktbeschreibung

Diese Lichtleiste kann verschiedenartig installiert werden, durch 3M doppeltes Klebeband oder Schrauben. Der Hauptkörper ist von der montierten Basis abnehmbar. Die Lichtleiste hat eine große sensorische Distanz bis zu 4 Metern und breiten sensorischen Winkel bis zu 120 Grad. Die milchige Abdeckung bietet eine komfortable Beleuchtung. Betrieben mit 3x R6 / AA Batterien (inkl.)

Spezifikationen

- | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| ■ LED/Leistung..... | 6x SMD | ■ Gehäuse..... | Kunststoff |
| ■ Breite (mm)..... | 44,5 | ■ Helligkeit..... | 25 Lumen |
| ■ Länge (mm)..... | 220 | ■ Dauerlicht..... | bis zu 20 Stunden |
| ■ Höhe (mm)..... | 33,5 | ■ Sensorwinkel..... | 120° |
| ■ Gewicht (g) (ohne Batterien).... | 123,8 | ■ Sensordistanz (m)..... | 4 |
| ■ Batterien (inklusive)..... | 3 x R6/AA | ■ Zolltarifnummer..... | 85131000 |
| | | ■ Zertifikate..... | CE |