

HSS 4.2-12.7 EL Y13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Der TwinMark Endlosschrumpfschlauch wird mittels Thermotransferdruck in Sekunden bedruckt. Je nach Zeichenzahl oder verfügbarem Platzangebot kann die Länge des Markierers individuell eingestellt werden und passgenau auf den Leiter geschrumpft werden. Nach dem Datenimport mit unserer M-Print® PRO Software und dem Bedrucken mit dem THM Plus S Drucker wird der Schrumpfschlauch auf die gewünschte Länge perforiert und ist sofort einsatzfertig. Für Rollen ab 30 m Beschriftungsmaterial muss ein externer Rollenhalter (1302920000) verwendet werden.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HSS 4.2-12.7 EL Y13M
Best.-Nr.	1489580000
Ausführung	Leiter- und Kabelmarkierer, 4.2 - 12.7 mm, x 20.9 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118299410
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000

HSS 4.2-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	13.000 mm	Länge (inch)	511,81 inch
Breite	20,9 mm	Breite (inch)	0,823 inch
Tiefe	0,77 mm	Tiefe (inch)	0,03 inch
Nettogewicht	220 g		

Allgemeine Angaben

Breite	20,9 mm	Einsatztemperaturbereich	-55...135 °C
Farbe	gelb	Halogene	Ja
Länge	13.000 mm	Werkstoff	Polyolefin
empfohlene Industrien	Anlagenbau, Energie, Gerätehersteller, Maschinenbau		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	6 mm²	Leiteraußendurchmesser	4,2 - 12,7 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	12,7 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	4,2 mm
Schrumpfrate	3:1	empfohlene Schrumpftemperatur	90 °C

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Engineering-Daten [EPLAN, WSCAD](#)

HSS 4.2-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

