

**Klippon POK (Polyester-Leergehäuse)  
KLIPPON COPL 081906****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Messing Erdungsplatten (Earth Continuity Plate)  
für die Klippon® POK Gehäuse**

Um eine innere Erdung zu erzeugen (spezielle für die Ex Ausführung) gibt es für die Klippon® POK Gehäuse Erdungsplatten in abgewinkelter Form.

Diese inneren Erdungsplatten sind für den Einsatz von Metallverschraubungen und der Konstruktion von EMV Anwendungen, sie bieten einen erhöhten Schutz, und sind separat erhältlich.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | KLIPPON COPL 081906                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1390940000</a>                                                                                           |
| Ausführung | Klippon POK (Polyester-Leergehäuse),<br>Erdungsplatte, Breite: 32.5 mm, Werkstoff:<br>Messing, glänzend, unbehandelt |
| GTIN (EAN) | 4050118191325                                                                                                        |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                              |

## Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) KLIPPON COPL 081906

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|                  |          |                  |            |
|------------------|----------|------------------|------------|
| Länge            | 211 mm   | Länge (inch)     | 8,307 inch |
| Breite           | 32,5 mm  | Breite (inch)    | 1,28 inch  |
| Wandstärke, max. | 0,8 mm   | Wandstärke, min. | 0,8 mm     |
| Nettogewicht     | 43,453 g |                  |            |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Allgemeine Angaben

|                |                       |           |         |
|----------------|-----------------------|-----------|---------|
| Materialstärke | 0,8 mm                | Werkstoff | Messing |
| Oberfläche     | glänzend, unbehandelt |           |         |

### Allgemeine Angaben Zubehör

|                |         |            |                       |
|----------------|---------|------------|-----------------------|
| Materialstärke | 0,8 mm  | Oberfläche | glänzend, unbehandelt |
| Werkstoff      | Messing |            |                       |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002623    | ETIM 6.0   | EC002623    |
| eClass 6.2 | 27-18-92-64 | eClass 7.1 | 27-18-92-64 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-64 | eClass 9.0 | 27-18-28-14 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-64 |            |             |

### Zulassungen

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                |