

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die endlosen Schrumpfschläuche der MultiMark Serie werden mittels unserer Thermotransferdrucker in Sekunden bedruckt. Je nach Zeichenzahl oder verfügbarem Platzangebot kann die Länge des Markierers individuell eingestellt werden. Die gewünschte Länge wird mithilfe eines speziellen Messers präzise vorperforiert. Dank der ovalen Form sind die Markierer leicht zu öffnen, schnell montiert und passgenau auf den Leiter geschrumpft.

Für Rollen ab 30 m Beschriftungsmaterial muss ein externer Rollenhalter (1302920000) verwendet werden.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M
Best.-Nr.	1513170000
Ausführung	Leiter- und Kabelmarkierer, 2,4 - 4,8 mm, x 7,6 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118320909
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000 1140490000

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	30.000 mm	Länge (inch)	1.181,1 inch
Breite	7,6 mm	Breite (inch)	0,299 inch
Tiefe	0,9 mm	Tiefe (inch)	0,035 inch
Nettogewicht	287,5 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	1	Breite	7,6 mm
Einsatztemperaturbereich	-55...105 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Länge	30.000 mm
Werkstoff	Polyolefin		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,75 mm ²	Leiteraußendurchmesser	2,4 - 4,8 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	4,8 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	2,4 mm
Schrumpfrate	2:1	empfohlene Schrumpftemperatur	90 °C

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

