

**HS-HF 19.5-38.1/25 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Multimark**

Mit MultiMark steht Ihnen ein ebenso schnelles wie zuverlässiges Markierungssystem zur Verfügung, mit dem Sie jede Kennzeichnung praktisch lückenlos umsetzen.

Verbinder, Leiter, Kabel oder Geräte – die MultiMark-Produktfamilie bietet Ihnen ein gut strukturiertes, praxisorientiertes Programm an Markierern mit Anbindung an unsere ausgereifte Konfigurationssoftware M-Print® PRO für alle Einsatzgebiete.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- Kompaktes, praxisorientiertes Sortiment
- Schnell gedruckt und konfektioniert
- Sichere Identifikation Ihrer Verbindungen
- Sehr gute Materialeigenschaften

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                 | HS-HF 19.5-38.1/25 MM W                                                          |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2437950000</a>                                                       |
| Ausführung          | Leiter- und Kabelmarkierer, 19.5 - 38.1 mm, 25.4 x 60.5 mm, weiß                 |
| GTIN (EAN)          | 4050118460681                                                                    |
| VPE                 | 200 Stück                                                                        |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

## HS-HF 19.5-38.1/25 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 60,5 mm | Breite (inch) | 2,382 inch |
| Höhe         | 25,4 mm | Höhe (inch)   | 1 inch     |
| Tiefe        | 0,77 mm | Tiefe (inch)  | 0,03 inch  |
| Nettogewicht | 3,2 g   |               |            |

### Allgemeine Angaben

|           |            |                          |              |
|-----------|------------|--------------------------|--------------|
| Breite    | 60,5 mm    | Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
| Farbe     | weiß       | Halogene                 | Nein         |
| Werkstoff | Polyolefin |                          |              |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |         |                                  |                |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|----------------|
| Halogene                         | Nein    | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 240 mm²        |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 70 mm²  | Leiteraußendurchmesser           | 19.5 - 38.1 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max.     | 38,1 mm | Leiteraußendurchmesser, min.     | 19,5 mm        |
| Schrumpfrate                     | 2:1     | empfohlene Schrumpftemperatur    | 90 °C          |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                                               |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten                             | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                         |
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |

### HS-HF 19.5-38.1/25 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

