



## 16x16 Modular Matrix Switch Gehäuse

Artikelnummer: 38251

### Beschreibung

Die digitale 16x16 Port-AV-Matrix ist modular aufgebaut und erlaubt die freie Kombination von unterschiedlichen Ein- und Ausgabemodulen mit jeweils 8-Ports. Unterstützt werden Auflösungen bis UHD 4K @ 60Hz 8 Bit 4:2:0 sowie Distanzen bis 100m

- Unterstützt werden Ein- und Ausgabemodule mit HDMI-, DVI-, VGA- und C6 HDBaseT-Interface
- Die Signale werden zwischen den verschiedenen Interfaces konvertiert und digital durch die Matrix frei verschaltet
- Verwaltung und Bedienung über IR- Fernbedienung, Fronttasten und On-Screen-Display sowie Weboberfläche, RS232 und Telnet
- Auch verfügbar als 32x32 sowie als 8x8 Matrix
- 2 Jahre Herstellergarantie

### Technische Details

#### Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: -
- Schnittstellen-Standard: -
- Unterstützte Bandbreite: 10.2 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit
- EDID Pass Through: Pass-through, Preset
- HDCP-Unterstützung: 1.4
- Audio: Audio Pass-through
- Separate Audio Ports: -
- IR Unterstützung: 30 - 50kHz
- CEC Unterstützung: -
- Serielle Schnittstelle: RS232
- Spezielle Eigenschaften: -

## Anschlüsse

- Eingänge: 2 x Eingangsboard
- Ausgänge: 2 x Ausgangsboard
- Steuerung: RS232, RJ45, 3 x 3.5mm IR
- Stromversorgung / Netzteil: 2 x IEC C14 (1 x Redundant)

## Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 482x494x233mm (18.98x19.45x9.17in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Geräte: 12.5kg (27.56lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 20 - 90% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 110 - 240VAC
- Farbe: Schwarz

## Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 630x630x390mm (24.8x24.8x15.35in)
- Gesamtgewicht: 19.5kg (42.99lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

## Lieferumfang

- 16x16 Matrix Gehäuse
- 2 x IEC Stromkabel
- IR Fernbedienung
- 2 x IR Verlängerungskabel (1 x Empfänger, 1 x Sender)
- 2 x Frontblende
- Montageschrauben
- Lindy Handbuch

## Verkaufsinformationen

- No.: 38251
- EAN: 4002888382519