

**Bolzenklemmen
SMSE WF10/2XM6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild**Klippon® Connect mit Bolzentechnologie**

Mit unseren Bolzenklemmen bieten wir eine bewährte und robuste Anschlussalternative für besonders raue Umgebungen. Das umfangreiche Zubehör und die hochwertige Verarbeitung sorgen für hohe Produktivität in der Planung und Installation – und für nachhaltige Sicherheit im Betrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SMSE WF10/2XM6
Best.-Nr.	1868880000
Ausführung	Bolzenklemmen, Sammelschiene, Polzahl:
GTIN (EAN)	4032248499755
VPE	10 Stück

Bolzenklemmen SMSE WF10/2XM6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Höhe	48 mm	Höhe (inch)	1,89 inch
Tiefe	28,5 mm	Tiefe (inch)	1,122 inch
Nettogewicht	77,7 g		

Temperaturen

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer	Oberfläche	verzinnt
Farbe	silbergrau		

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 4.0	EC000897	ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC002848	eClass 6.2	27-14-91-90
eClass 7.1	27-14-91-90	eClass 8.1	27-14-91-90
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering-Daten	EPLAN.WSCAD
Engineering-Daten	STEP