

**VPK EX 7J (Ex-Verschlusschraube Kunststoff 7J)
VP M25 EX SI 7J**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Verschlussstopfen dienen zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VP M25 EX SI 7J
Best.-Nr.	2066740000
Ausführung	VPK EX 7J (Ex-Verschlusschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, M 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4050118415360
VPE	100 Stück

VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J) VP M25 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	15,8 mm	Länge (inch)	0,622 inch
Höhe	15,8 mm	Höhe (inch)	0,622 inch
Nettogewicht	5 g		

Allgemeine Angaben

Dichtung	Silikon	Drehmoment Gegenmutter, max.	2,5 Nm
Drehmoment Gegenmutter, min.	2,3 Nm	Drehmoment Stutzen, max.	2,5 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	2,5 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	70 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-60 °C	Gewinde (außen)	M 25
Gewindelänge	10 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Installationsvorgaben		Normen	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
	Siehe Montageanleitung	Schlagfestigkeit	7 Joule nach IEC60079-0
O-Ring	Silikon	Schlüsselweite 2	28 mm
Schlüsselweite 1	28 mm	Schutzart mit GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Schutzart	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Zündschutzart	erhöhte Sicherheit Ex e
Werkstoff	Polyamid 6		

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (INMETRO)	DNV 12.0051 X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (EAC)	RU C-TR.ГБ05.B.00840		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN
Engineering-Daten	STEP