

**Cabtite (Kabeleinführungssystem)  
CABTITE BSE LRG GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Egal, ob große oder kleine Kabeldurchmesser – Cabtite bietet immer den passenden Dichteinsatz.

Die konische Form der Dichtelemente ermöglicht ein leichtes Eindrücken von innen nach außen in die Öffnungen der zuvor angebrachten Rastgitterinlays, sie dichtet Zwischenräume zuverlässig ab und sorgt für Zugentlastung in Anlehnung an die DIN EN 62444.

Die Dichteinsätze in Kombination mit dem Rahmen erreichen zusammen eine Schutzart von IP 66. Durch ihre geschlitzte Bauform mit Wellenschnitt eignen sie besonders für vorkonfektionierte Kabel.

- Die schwarzen Dichteinsätze sind für eine besonders hohe Einsatztemperatur konzipiert und haben die Brandklasse UL 94 HB
- Die grauen Dichtelemente erfüllen die Brandklasse UL 94 VO und eignen sich somit für die Anforderungen der Bahnindustrie
- Durch Mehrfacheinsätze können zwei oder mehr, sowie Spezialkabel durch ein Dichtelement geführt werden

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | CABTITE BSE LRG GY                                                                                                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2584520000</a>                                                                                                                       |
| Ausführung | Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, lichtgrau, Höhe: 17.7 mm, Breite: 43.1 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP54, IP65, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616330                                                                                                                                    |
| VPE        | 10 Stück                                                                                                                                         |

## Cabtite (Kabeleinführungssystem) CABTITE BSE LRG GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Länge        | 43,1 mm | Länge (inch)  | 1,697 inch |
| Breite       | 43,1 mm | Breite (inch) | 1,697 inch |
| Höhe         | 17,7 mm | Höhe (inch)   | 0,697 inch |
| Tiefe        | 17,7 mm | Tiefe (inch)  | 0,697 inch |
| Nettogewicht | 33,2 g  |               |            |

### Allgemeine Angaben

|                                |      |              |                       |
|--------------------------------|------|--------------|-----------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0  | Dichtelement | 1 großes Dichtelement |
| Halogene                       | Nein | Silikone     | Nein                  |
| Werkstoff                      | TPE  |              |                       |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000879    | eClass 6.2 | 27-14-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-21 | eClass 9.1 | 27-14-44-21 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Cabtime Installation Instructions</a> |
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                              |