


**SlimFix X  
SFX 9/24 S MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



SlimFix X sind halogenfreie Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm<sup>2</sup> mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ                 | SFX 9/24 S MC NE GE                                                   |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1323450000</a>                                            |
| Ausführung          | SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, gelb |
| GTIN (EAN)          | 4050118126686                                                         |
| VPE                 | 120 Stück                                                             |
| kompatibler Drucker | <a href="#">1324380000</a>                                            |

## SlimFix X SFX 9/24 S MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite       | 13,62 mm | Breite (inch) | 0,536 inch |
| Höhe         | 24 mm    | Höhe (inch)   | 0,945 inch |
| Tiefe        | 0,8 mm   | Tiefe (inch)  | 0,031 inch |
| Nettogewicht | 0,738 g  |               |            |

### Allgemeine Angaben

|                                    |                         |                          |                               |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Ausführung                         | Montage mit Kabelbinder | Breite                   | 13,62 mm                      |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-2                     | Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C                  |
| Farbe                              | gelb                    | Halogene                 | Nein                          |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 2                       | Schriftfeldgröße         | 23.9 x 9 mm                   |
| Werkstoff                          | Polyamid 66             | empfohlene Industrien    | Verkehrstechnik, Maschinenbau |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |        |                                  |           |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|
| Halogene                         | Nein   | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm²   |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm² | Leiteraußendurchmesser           | 7 - 40 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max.     | 40 mm  | Leiteraußendurchmesser, min.     | 7 mm      |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

### **SlimFix X SFX 9/24 S MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

