






RoHS   
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)





## Artikelbeschreibung

Über das Digitalausgangsmodul werden Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben.

Alle Ausgänge sind kurzschlussfest ausgeführt.

Das Modul erkennt Überlast, Kurzschluss und Leitungsbruch.

Status und Diagnose werden über LEDs angezeigt.

Das Modul besitzt acht Ausgangskanäle und ermöglicht den Anschluss von acht Aktoren.

Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.

Das Gerät ist für den Einsatz unter erschwerten Umgebungsbedingungen geeignet:

- stark erweiterter Temperaturbereich
- höhere Spannungsfestigkeit und EMV-Beständigkeit
- höhere Vibrations- und Schockfestigkeit

## Daten

### Technische Daten

Anzahl der digitalen Ausgänge

8

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Kanäle insgesamt (Modul)                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Signalart                                              | Spannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Signalart Spannung                                     | DC 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aktoranschluss                                         | 8 x (1 Leiter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausgangscharakteristik                                 | positivschaltend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ausgangsstrom je Kanal                                 | 0.5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ausgangstrom                                           | kurzschlussfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schaltfrequenz max.                                    | 1kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lastart                                                | ohmsch, induktiv, Lampenlast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diagnose                                               | Leerlauf, Kurzschluss, Überlast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leerlauferkennung                                      | 0.1 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurzschlussbegrenzung typ. PWM                         | 12 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schaltfrequenz max                                     | 1000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Datenbreite Eingangsdaten (intern) max.                | 8 Bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Datenbreite Ausgangsdaten (intern) max.                | 8 Bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Versorgungsspannung System                             | DC 5 V; über Datenkontakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stromaufnahme Systemversorgung (5 V)                   | 50 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Versorgungsspannung Feld                               | DC 24 V (-25 ... 30 %); über Leistungskontakte (Einspeisung über Messerkontakt; Weiterleitung über Federkontakt); angegebene Werte für Umgebungstemperaturen: +15 ... +35 °C; für -40 ... +55 °C: 24 V (-25 ... +20 %); für +55 ... +70 °C: 24 V (-25 ... +10 %); Untergrenze in allen Temperaturbereichen: -27,5 % (inklusive 15 % Restwelligkeit) |
| Stromaufnahme Feldversorgung (Modul ohne externe Last) | 16 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spannungsfestigkeit                                    | AC 510 V/DC 775 V; gemäß EN 60870-2-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bemessungsstoßspannung                                 | 1 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzahl Leistungskontakte eingehend                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anzahl Leistungskontakte ausgehend                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stromtragfähigkeit der Leistungskontakte               | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Anschlussdaten

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Anschluss technik: Ein-/Ausgänge | 8 x CAGE CLAMP®                  |
| Anschluss typ 1                  | Ein-/Ausgänge                    |
| Eindrähtiger Leiter              | 0,25 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG |
| Feindrähtiger Leiter             | 0,25 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG |
| Abisolierlänge                   | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch  |

## Geometrische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite                        | 12 mm / 0.472 inch   |
| Höhe                          | 67,8 mm / 2.669 inch |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 60,6 mm / 2.386 inch |
| Tiefe                         | 100 mm / 3.937 inch  |

## Mechanische Daten

|            |                |
|------------|----------------|
| Montageart | Tragschiene 35 |
|------------|----------------|

## Werkstoffdaten

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Gehäusewerkstoff          | Polycarbonat, Polyamid 6.6 |
| Gewicht                   | 50.2 g                     |
| Konformitätskennzeichnung | CE                         |

## Umgebungsbedingungen

|                                                                                       |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                                                         | -40 ... 70 °C                                                                                                                                             |
| Umgebungstemperatur (Lagerung)                                                        | -40 ... 85 °C                                                                                                                                             |
| Schutzart                                                                             | IP20                                                                                                                                                      |
| Verschmutzungsgrad (5)                                                                | 2 gemäß IEC 61131-2                                                                                                                                       |
| Betriebshöhe                                                                          | ohne Temperatur-Derating: 0 ... 2000 m; mit Temperatur-Derating: 2000 ... 5000 m (0,5 K/100 m); max: 5000 m                                               |
| Einbaulage                                                                            | horizontal stehend/liegend; vertikal                                                                                                                      |
| Relative Feuchte (ohne Betauung)                                                      | 95 %                                                                                                                                                      |
| Relative Feuchte (mit Betauung)                                                       | kurzzeitige Betauung gemäß Klasse 3K7/ IEC EN 60721-3-3 unter Anwendung der E-DIN 40046-721-3 (außer windgetriebener Niederschlag, Wasser und Eisbildung) |
| Vibrationsfestigkeit                                                                  | gemäß IEC 60068-2-6 (Beschleunigung: 5g), EN 60870-2-2, IEC 60721-3-1, -3, EN 50155, EN 61373                                                             |
| Schockfestigkeit                                                                      | gemäß IEC 60068-2-27 (15g/11 ms/Halbsinus/1.000 Schocks; 25g /6 ms/1.000 Schocks), EN 50155, EN 61373                                                     |
| EMV-Störfestigkeit                                                                    | gemäß EN 61000-6-1, -2, EN 61131-2, Schiffbereich, EN 50121-3-2, -4, -5, EN 60255-26, EN 60870-2-1, EN 61850-3, IEC 61000-6-5, IEEE 1613, VDEW: 1994      |
| EMV-Störaussendung                                                                    | gemäß EN 61000-6-3, -4, EN 61131-2, EN 60255-26, Schiffbereich, EN 60870-2-1, EN 61850-3, EN 50121-3-2, EN 50121-4, -5                                    |
| Beanspruchung durch Schadstoffe                                                       | gemäß IEC 60068-2-42 und IEC 60068-2-43                                                                                                                   |
| Zulässige Schadstoffkonzentration H <sub>2</sub> S bei einer relativen Feuchte < 75 % | 10 ppm                                                                                                                                                    |
| Zulässige Schadstoffkonzentration SO <sub>2</sub> bei einer relativen Feuchte < 75 %  | 25 ppm                                                                                                                                                    |

## Kaufmännische Daten

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Ursprungsland   | DE            |
| GTIN            | 4055143673266 |
| Zolltarifnummer | 85371098990   |

## Zulassungen / Zertifikate

### Schiff Zulassungen

| Logo                                                                              | Zulassung                                               | Zertifikatsname   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|   | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping               | 18-HG1778162-PDA  |
|   | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | TAA00000Y7        |
|  | <b>LR</b><br>Lloyds Register                            | 17/20073 LR       |
|  | <b>PRS</b><br>Polski Rejestr Statków                    | TE/2215/880590/18 |

## Passende Produkte

### Systemgehäuse

|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 850-804</b><br>IP65-Systemgehäuse; Edelstahl; BxHxT (400x123x200 mm); 4 x M20-, 16 x M16-, 28 x M12-Verschraubung         | <a href="http://www.wago.com/850-804">www.wago.com/850-804</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 850-804/000-001</b><br>IP65-Systemgehäuse; Edelstahl; BxHxT (400x123x200 mm); 2 x M20-, 13 x M16-, 32 x M12-Verschraubung | <a href="http://www.wago.com/850-804/000-001">www.wago.com/850-804/000-001</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 850-805</b><br>IP65-Systemgehäuse; Edelstahl; BxHxT (600x123x200 mm); 4 x M20-, 19 x M16-, 67 x M12-Verschraubung         | <a href="http://www.wago.com/850-805">www.wago.com/850-805</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 850-814/002-000</b><br>IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (200x120x200 mm); ohne Flanschplatte              | <a href="http://www.wago.com/850-814/002-000">www.wago.com/850-814/002-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 850-815/002-000</b><br>IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (300x120x200 mm); ohne Flanschplatte              | <a href="http://www.wago.com/850-815/002-000">www.wago.com/850-815/002-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 850-816/002-000</b><br>IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (400x120x200 mm); ohne Flanschplatte              | <a href="http://www.wago.com/850-816/002-000">www.wago.com/850-816/002-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 850-817/002-000</b><br>IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (600x120x200 mm); ohne Flanschplatte              | <a href="http://www.wago.com/850-817/002-000">www.wago.com/850-817/002-000</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 850-825</b><br>IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20                         | <a href="http://www.wago.com/850-825">www.wago.com/850-825</a>                 |

**Art-Nr.: 850-826**

IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (240x100x160 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12- Verschraubung [www.wago.com/850-826](http://www.wago.com/850-826)

**Art-Nr.: 850-826/002-000**

IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7035); BxHxT (240x100x160 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12- Verschraubung [www.wago.com/850-826/002-000](http://www.wago.com/850-826/002-000)

**Art-Nr.: 850-827**

IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (320x100x160 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12- Verschraubung [www.wago.com/850-827](http://www.wago.com/850-827)

**Art-Nr.: 850-827/002-000**

IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7035); BxHxT (320x100x160 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12- Verschraubung [www.wago.com/850-827/002-000](http://www.wago.com/850-827/002-000)

**Art-Nr.: 850-828**

IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (480x100x160 mm); 4 x M20-, 10 x M16-, 35 x M12-Verschraubung [www.wago.com/850-828](http://www.wago.com/850-828)

**Art-Nr.: 850-828/002-000**

IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7035); BxHxT (480x100x160 mm); 4 x M20-, 10 x M16-, 35 x M12-Verschraubung [www.wago.com/850-828/002-000](http://www.wago.com/850-828/002-000)

**Art-Nr.: 850-834**

IP65-Systemgehäuse; Polyester (RAL 7032); BxHxT (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20 [www.wago.com/850-834](http://www.wago.com/850-834)

**Art-Nr.: 850-835**

IP65-Systemgehäuse; Polyester (RAL 7032); BxHxT (244x100x164 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12- Verschraubung [www.wago.com/850-835](http://www.wago.com/850-835)

**Art-Nr.: 850-836**

IP65-Systemgehäuse; Polyester (RAL 7032); BxHxT (324x100x164 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12- Verschraubung [www.wago.com/850-836](http://www.wago.com/850-836)

**Tragschiene****Art-Nr.: 210-112**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm [www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)

**Art-Nr.: 210-113**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715 [www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)

**Art-Nr.: 210-114**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715 [www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)

**Art-Nr.: 210-115**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm [www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)

**Art-Nr.: 210-118**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715 [www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)

**Art-Nr.: 210-196**

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715 [www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)

**Art-Nr.: 210-197**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715 [www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)

|                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 210-198</b><br>Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715             | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-504</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715   | <a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-505</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715 | <a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-506</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715     | <a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-508</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715       | <a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a> |

#### Schirmanschluss

|                                                                                    |                                                                                                          |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 790-108</b><br>Schirmklemmbügel; 11 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser              | <a href="http://www.wago.com/790-108">www.wago.com/790-108</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 790-116</b><br>Schirmklemmbügel; 19 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 7 ... 16 mm | <a href="http://www.wago.com/790-116">www.wago.com/790-116</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 790-124</b><br>Schirmklemmbügel; 27 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 6 ... 24 mm | <a href="http://www.wago.com/790-124">www.wago.com/790-124</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 790-140</b><br>Schirmklemmbügel; kontaktierbarer Schirmdurchmesser                           | <a href="http://www.wago.com/790-140">www.wago.com/790-140</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 790-208</b><br>Schirmklemmbügel; 12,4 mm breit; 3 ... 8 mm                                   | <a href="http://www.wago.com/790-208">www.wago.com/790-208</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 790-216</b><br>Schirmklemmbügel; 21,8 mm breit; 6 ... 16 mm                                  | <a href="http://www.wago.com/790-216">www.wago.com/790-216</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 790-220</b><br>Schirmklemmbügel; 30 mm breit; 6 ... 20 mm                                    | <a href="http://www.wago.com/790-220">www.wago.com/790-220</a> |

#### Beschriftungsmaterial

|                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar         | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |



**Art-Nr.: 2009-145/000-012**

Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-145/000-012](http://www.wago.com/2009-145/000-012)



**Art-Nr.: 2009-145/000-023**

Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-145/000-023](http://www.wago.com/2009-145/000-023)



**Art-Nr.: 2009-145/000-024**

Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-145/000-024](http://www.wago.com/2009-145/000-024)



**Art-Nr.: 248-501**

Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte

[www.wago.com/248-501](http://www.wago.com/248-501)



**Art-Nr.: 248-501/000-002**

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-002](http://www.wago.com/248-501/000-002)



**Art-Nr.: 248-501/000-005**

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)



**Art-Nr.: 248-501/000-006**

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)



**Art-Nr.: 248-501/000-007**

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)



**Art-Nr.: 248-501/000-012**

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)



**Art-Nr.: 248-501/000-017**

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**Art-Nr.: 248-501/000-023**

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**Art-Nr.: 248-501/000-024**

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**Art-Nr.: 750-103**

Gruppenschildträger

[www.wago.com/750-103](http://www.wago.com/750-103)



**Art-Nr.: 750-107**

Gruppenschildträger

[www.wago.com/750-107](http://www.wago.com/750-107)



## Downloads

### Dokumentation

#### Handbuch

|                                                                        |                         |               |          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| 8-Kanal, DC 24 V, 0,5 A /XTR<br>kurzschlussfest, p-schaltend, Diagnose | V 1.0.0<br>Dec 21, 2017 | PDF<br>1,3 MB | Download |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------|

#### Ausschreibungstext

|                 |              |                |          |
|-----------------|--------------|----------------|----------|
| 750-537/040-000 | Mar 12, 2018 | DOC<br>33,3 kB | Download |
|-----------------|--------------|----------------|----------|

#### Weitere Informationen

|                                                       |                         |                 |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung | V 1.0.0<br>Oct 15, 2018 | PDF<br>269,1 kB | Download |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|

#### Systembeschreibung

|                                                            |              |                 |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| I/O-System – Serie 750 XTR Allgemeine Produktinformationen | Mar 12, 2018 | PDF<br>730,2 kB | Download |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|

|                                           |             |                 |          |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Übersicht Zulassungen WAGO-I/O-SYSTEM 750 | Jun 2, 2017 | PDF<br>341,4 kB | Download |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|

|                                                                                             |                         |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| Systemhandbuch /XTR<br>Randbedingungen und Empfehlungen zur Erhöhung der Betriebssicherheit | V 1.2.0<br>Jul 18, 2016 | PDF<br>2,9 MB | Download |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------|

## smartDATA

### CAD Daten

|                             |  |     |          |
|-----------------------------|--|-----|----------|
| 3D Download 750-537/040-000 |  | URL | Download |
|-----------------------------|--|-----|----------|



## Produktfamilie

### I/O-System – Serie 750 XTR

I/O-System 750 XTR: Dort automatisieren, wo jedes andere System an seine Grenzen stößt – und das zuverlässig und wirtschaftlich! XTR – dieses Kürzel im Systemnamen steht für extremen Schutz vor klimatischen Einflüssen, Schwingungen, Erschütterungen und Überspannungen.

[Mehr über die Produktfamilie erfahren](#)

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.