





RoHS Compliant

BOMcheck.net

Farbe:



Artikelbeschreibung

Eigenschaften:

- Duplex LC (optischer Steckverbinder)
- Industriestandard SFP (Small Form-Factor Pluggable)
- Kompatibel zu Gigabit-ETHERNET-Standard IEEE802.3z
- Differentielle LVPECL-Eingänge und -Ausgänge
- Versorgungsspannung 3,3 V



- TTL Signal-Detect-Indikator
- Im Betrieb steckbar

Daten

Technische Daten

LWL-Fasertyp	Multi-Mode
--------------	------------

Anschlussdaten

Anschluss technik: Kommunikation/Feldbus	1 x SFP; Glasfaser Steckverbinder LC
Anschlussanforderung zulässige Leitungslänge	550 m
Anschlussanforderung zulässiger Leitungstyp	Faser Multi-Mode 50/125 µm, Wellenlänge 850 nm
Anschlussanforderung zulässige Leitungslänge (2)	300 m
Anschlussanforderung zulässiger Leitungstyp (2)	Faser Multi-Mode 62,5/125 µm, Wellenlänge 850 nm

Geometrische Daten

Breite	13,4 mm / 0.528 inch
Höhe	13,3 mm / 0.524 inch
Tiefe	56,6 mm / 2.228 inch

Mechanische Daten

Gewicht	40.1 g
Farbe	silberfarben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 85 °C

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	TW
GTIN	4055143394161
Zolltarifnummer	85176200000

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

852-1200	Nov 30, 2016	DOC 26,6 kB	Download
----------	--------------	----------------	----------

Weitere Informationen



Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.