



## Datenblatt | Artikelnummer: 850-826

IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (240x100x160 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12-Verschraubung



[www.wago.com/850-826](http://www.wago.com/850-826)



## Artikelbeschreibung

### Lieferumfang:

- Aluminiumgussgehäuse, Legierung G AL Si 12 / DIN 1725
- Deckelschrauben aus Edelstahl, unverlierbar
- Sichtscheibe inklusive Klemmscheibe, zur Aufnahme kundenseitiger Beschriftung (Beschriftung ist nicht im Lieferumfang enthalten)



- Montagebohrungen (4 außerhalb des Dichtraumes gelegene Montagekanäle zur Befestigung)
- Metrische Kabelverschraubungen (Messing, vernickelt), inkl. Blindstopfen
  - M12-Verschraubung, Kabeldurchmesser 3 ... 6 mm
  - M16-Verschraubung, Kabeldurchmesser 5 ... 9 mm
  - M20-Verschraubung, Kabeldurchmesser 9 ... 13 mm
- 1 Tragschiene DIN 35/7,5
- Nut-Feder-System, Dichtung mit Nut im Gehäusedeckel
- Öl- und benzinbeständige Neopren-Rundschnur-Dichtung
- Erdungsanschluss im Gehäuse
- Kieselgrau RAL 7032

Die Angabe „Anzahl der I/O-Module“ berücksichtigt zusätzlich Feldbuskoppler und Busendklemmen.

Gilt für I/O-Module mit einer Breite von 12 mm. I/O-Module mit einer Breite von 24 mm zählen wie zwei I/O-Module.

## Daten

### Technische Daten

Anzahl I/O-Module	11
-------------------	----

### Geometrische Daten

Breite	240 mm / 9.449 inch
Höhe	100 mm / 3.937 inch
Tiefe	160 mm / 6.299 inch
Montageausschnitt (B x H)	(222 x 142) mm

### Mechanische Daten

Leitungsdurchführungen, Anzahl	14
Leitungsdurchführungen, Typ	M12 (Leitungsdurchmesser 3 ... 6 mm)
Leitungsdurchführungen, Anzahl (2)	4
Leitungsdurchführungen, Typ (2)	M16 (Leitungsdurchmesser 5 ... 9 mm)
Leitungsdurchführungen, Anzahl (3)	4
Leitungsdurchführungen, Typ (3)	M20 (Leitungsdurchmesser 9 ... 13 mm)

### Werkstoffdaten

Gewicht	2376.48 g
---------	-----------

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
-----------	------

### Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
---------------	----

GTIN	4017332819619
Zolltarifnummer	85381000900
Produktgruppe	15 (I/O-System)
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
eCl@ss 8.0	27-14-24-18
ETIM 6.0	EC000262
ETIM 5.0	EC000262

## Passende Produkte

### Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 850-903

Mastbefestigung; 4 Spannwinkel; 2 Profilschienen und 4 Klemmenprofile in Stahlblech; 2 Spannbänder [www.wago.com/850-903](http://www.wago.com/850-903)  
aus Edelstahl

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

850-826	Jan 21, 2016	DOC 32,3 kB	Download
---------	--------------	----------------	----------

#### Systembeschreibung

IP65-Systemgehäuse	Jun 2, 2017	PDF 585,4 kB	Download
--------------------	-------------	-----------------	----------

Änderungen vorbehalten.