

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
742516016	1	161	 4 008224 497374

FI/LS Kombination (RCB), 2-polig, C-Charakteristik, 25A/0,03A, Un 230VAC, nach DIN VDE 0664, EN 61009, bietet Überstrom-, Kurzschluss- und Personenschutz, speziell für den Einsatz in gefährdeten Wohn- und Arbeitsbereichen. Schutz bei indirekter und bei direkter Berührung spannungsführender Teile. Allpolig schaltend.



Technische Daten		742516016
Bemessungsspannung	230VAC	
Fehlerstrom-Typ	A	
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach EN 60898	10kA	
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach IEC 60947-2	10kA	
Frequenz	50/60 Hz	
Auslösecharakteristik	C	
Schutzart (IP)	IP20	
Stromstoßfestigkeit	250A (8/20µs)	
Bemessungsstrom + Bemessungsfehlerstrom	25 A / 30 mA	
Polzahl (gesamt)	2	
Anzahl der abgesicherten Pole	2	
Bemessungsspannung	230V	
Bemessungsstrom	25A	
Bemessungsfehlerstrom	0.03A	
Energiebegrenzungsklasse	3	
Überspannungskategorie	3	
Verschmutzungsgrad	2	
Breite in Teilungseinheiten	2	
Einbautiefe	70mm	

