SAIL-VSCD-5.0Q

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein Anzeigeelement (LED) signalisiert. Die Ventilstecker besitzen alle eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im gesteckten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend. Bei Weidmüller sind 0 Grad Versionen lieferbar, das heißt, die Kabelabgangsrichtung befindet sich beim PE-Kontakt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAIL-VSCD-5.0Q
Best.-Nr.	1935980500
Ausführung	, Kabelende offen - Ventilstecker, CD
GTIN (EAN)	4032248606313
VPE	1 Stück

SAIL-VSCD-5.0Q

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	165 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allgemeine Technische Daten

Ausführung	Kabelende offen - Ventilstecker	Codierung	Bauform C DIN (8 mm)
Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand	LED	Ja
Nennspannung	24 V	Nennstrom	4 A
Temperaturbereich Gehäuse	-25...+80 °C	Schutzbeschaltung	Varistor

Technische Daten Kabel

Polzahl	3	Aderquerschnitt	0,75 mm²
Kabellänge	5 m		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001855	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads


Broschüre/Katalog	FL FIELDWIRING EN
Engineering-Daten	WSCAD

SAIL-VSCD-5.0Q


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Polbild



Schaltbild

