SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Ihre Geräte in der Peripherie sollen mit großer Leistung versorgt werden. Mit unsere neuen M12-Steckverbinder sind mehr als 250 V und 2 A problemlos möglich. Die kompakten S- und T-codierten M12-Steckverbinder sind auf die Übertragung von bis zu 630 V AC bzw. 60 V DC und 12 A ausgelegt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD
Best.-Nr.	2530760000
Ausführung	Power-Steckverbinder, M12 Buchse
GTIN (EAN)	4050118540581
VPE	1 Stück

SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	49 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Anschlussart	Schneidklemmanschluss IDC	Codierung	L
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Kabeldurchmesser, max.	13,5 mm
Kabeldurchmesser, min.	5,8 mm	Nennspannung	63 V
Nennstrom	12 A	Polzahl	5
Schirmanschluss	Ja	Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand
Steckzyklen	500	Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 ° C
Verschmutzungsgrad	3		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Zulassungen

ROHS	Konform

SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

