

**Z-Reihe  
ZQV 6/2 GE ZTL6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild****Messwandlerverdrahtung**

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 6/2 GE ZTL6                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1363010000</a>                      |
| Ausführung | Z-Reihe, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118165456                                   |
| VPE        | 60 Stück                                        |

**Z-Reihe  
ZQV 6/2 GE ZTL6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite       | 3,1 mm   | Breite (inch) | 0,122 inch |
| Höhe         | 14,3 mm  | Höhe (inch)   | 0,563 inch |
| Tiefe        | 33,96 mm | Tiefe (inch)  | 1,337 inch |
| Nettogewicht | 2,72 g   |               |            |

**Temperaturen**

|                                |               |                                |        |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max.          | 40 °C         | Lagertemperatur, min.          | 10 °C  |
| Lagertemperatur                | 10 °C...40 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C        |                                |        |

**Bemessungsdaten**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 41 A |
|-----------|------|

**Maße**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Raster in mm (P) | 8,1 mm |
|------------------|--------|

**Systemkennwerte**

|            |             |
|------------|-------------|
| Ausführung | für Klemmen |
|------------|-------------|

**Werkstoffdaten**

|                                |       |       |      |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |      |

**weitere technische Daten**

|                               |          |               |               |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Befestigungsart               | gesteckt | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein     |               |               |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 5.0   | EC000489    |
| ETIM 6.0   | EC000489    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-40 | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-40 | eClass 8.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a> |
|-------------------|----------------------|