

**THM  
THM UR20 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die THM ET S7, nichtklebende Etiketten, auf Rolle dienen zur Kennzeichnung der SIMATIC ET 200S, S7-300 und S7-400 Module der Firma Siemens.

- Mit der Software M-Print® PRO können die THM ET S7 individuell mit einem THM Drucker beschriftet werden
- Leicht vereinzelbare Etiketten
- Der THM Plus S Drucker sorgt für eine hohe Bedruckungsresistenz

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                 | THM UR20 WS                                           |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1429420000</a>                            |
| Ausführung          | THM, Einlegemarkierer, 90 x 8 mm, weiß                |
| GTIN (EAN)          | 4050118233858                                         |
| VPE                 | 1 Stück                                               |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**THM  
THM UR20 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 8 mm    | Breite (inch) | 0,315 inch |
| Höhe         | 90 mm   | Höhe (inch)   | 3,543 inch |
| Tiefe        | 0,08 mm | Tiefe (inch)  | 0,003 inch |
| Nettogewicht | 376 g   |               |            |

**Allgemeine Angaben**

|                                |                |                          |             |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| Anzahl je Bogen                | 1.000          | Anzahl je Rolle          | 1.000       |
| Aufdruckverfahren              | Thermotransfer | Breite                   | 8 mm        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB             | Einsatztemperaturbereich | -40...80 °C |
| Farbe                          | weiß           | Halogene                 | Ja          |
| Werkstoff                      | Vinylfilm      | Zulassung nach UL 969    | Nein        |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT U_REMOTE 16/17 EN</a>          |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**THM**  
**THM UR20 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

