

**Kabelschuh  
KWPN-M16/120 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert  
Anwendern eine langfristig gleichbleibende  
Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Typ        | KWPN-M16/120 90                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497770000</a>      |
| Ausführung | Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307030                   |
| VPE        | 25 Stück                        |

**Kabelschuh  
KWPN-M16/120 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|         |         |              |          |
|---------|---------|--------------|----------|
| Gewicht | 10,84 g | Nettogewicht | 110,04 g |
|---------|---------|--------------|----------|

**Technische Daten**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Ausführung | DIN-Serie 46235 90° |
|------------|---------------------|

**Verbinder**

|                               |                 |                              |                     |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| Anschlusslänge (l)            | 25,5 mm         | Außendurchmesser Schaft (d3) | 21 mm               |
| Bohrung                       | M10             | Flanschbreite (b)            | 32 mm               |
| Innendurchmesser Flansch (d2) | 10,5 mm         | Innendurchmesser Schaft (d1) | 15,5 mm             |
| Isolation                     | nicht vorhanden | Leiteranschlussquerschnitt   | 120 mm <sup>2</sup> |
| Schaftlänge (a)               | 35 mm           |                              |                     |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001050    | ETIM 6.0   | EC001050    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-03 | eClass 9.0 | 27-40-02-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-03 |            |             |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|

## Kabelschuh KWPN-M16/120 90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

